

VC-MP-T2-R

Artikelnummer: 1855542

De afbeelding toont de variant VC-MP-T3-R



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1855542>

Wartelbehuizing, van metaal, poedercoating, vergrendelingsschroeven met gekartelde kop, grootte 2, kabelwartel Pg21

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D201
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85389099
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 369 (PC-2009)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens**Algemene gegevens**

Opmerking	Bij gebruik van lichtgeleiderkabels dient u de door de fabrikant aangegeven buigstralen aan te houden.
bouwworm	VC2
beschermklasse	IP65/IP66/IP67
vergrendelingsmethode	schroefvergrendeling, gekartelde kop
aandraaimoment bevestigingsschroef	1 Nm ± 0,5 Nm
schroefmethode	1x Pg21
Pg-kabelwartel	zonder
hoogte	65 mm
kabeluitgang	schuin
aantal steekplaatsen	3
materiaal behuizing	zinkspuitgietwerk
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating
materiaal afdichting	EPDM
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
1852875	VC-BZS WH	Coderingsschildjes, niet bedrukt, 5-delig, om zelf te beschrijven met B-STIFT of CMS-systeem, wit
algemeen		
1885619	VC-M-KV-PG21 1X6/2X9	Meervoudige kabelwartel Pg21, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (1 x 6 mm / 2 x 9 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG21...
1885635	VC-M-KV-PG21 2X6/2X8	Meervoudige kabelwartel Pg21, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (2 x 6 mm / 2 x 8 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG21...

1885648	VC-M-KV-PG21 2X7,2/1X10,5	Meervoudige kabelwartel Pg21, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (2 x 7,2 mm / 1 x 10,5 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG21...
1885651	VC-M-KV-PG21 3X7	Meervoudige kabelwartel Pg21, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (3 x 7 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG21...
1885664	VC-M-KV-PG21 3X9	Meervoudige kabelwartel Pg21, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (3 x 8 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG21...
1885677	VC-M-KV-PG21 4X6,5	Meervoudige kabelwartel Pg21, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (4 x 6,5 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG21...
1885680	VC-M-KV-PG21 4X8	Meervoudige kabelwartel Pg21, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (4 x 8 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG21...
1853997	VC-M-KV-PG21(7-10,5)	Halve kabelwartel Pg21, van metaal, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 2-4, kabel [mm] 7-10,5
1854006	VC-M-KV-PG21(9-13)	Halve kabelwartel Pg21, van metaal, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 2-4, kabel [mm] 9-13
1854035	VC-M-KV-PG21(11,5-15,5)	Halve kabelwartel Pg21, van metaal, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 2-4, kabel [mm] 11,5-13,5
1854048	VC-M-KV-PG21(14-18)	Halve kabelwartel Pg21, van metaal, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 2-4, kabel [mm] 14-18
1854051	VC-M-KV-PG21(17-20,5)	Halve kabelwartel Pg21, van metaal, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 2-4, kabel [mm] 17-20,5
1885305	VC-M-KV-PG21(20X 7)	Enkelvoudige kabelwartel Pg21, van metaal, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 2-4, kabel [mm] 20 x 7 mm (voor platte kabels)
1854970	VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12	Halve kabelwartel Pg21, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (1 x 8,5 mm / 1 x 12 mm) en een wartelmoer, voor behuizingen van grootte 2 - 4

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden