

## VC-MP-T1-Z


Artikelnummer: 1884898

De afbeelding toont de variant VC-MP-T3-Z

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1884898>

Wartelbehuizing, van metaal, poedercoating, vergrendelingsschroeven met cilinderkop, grootte 1, kabelwartel Pg16

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 187026
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	D201
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 369 (PC-2009)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

**Technische gegevens****Algemene gegevens**

Opmerking	Bij gebruik van lichtgeleiderkabels dient u de door de fabrikant aangegeven buigstralen aan te houden.
bouwworm	VC1
beschermklasse	IP65/IP66/IP67
vergrendelingsmethode	schroefvergrendeling, cilinderkop
aandraaimoment bevestigingsschroef	1,5 Nm ± 0,3 Nm
schroefmethode	1x Pg16
Pg-kabelwartel	zonder
hoogte	65 mm
kabeluitgang	schuin
aantal steekplaatsen	2
materiaal behuizing	zinkspuitgietwerk
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating
materiaal afdichting	EPDM
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

**Toelatingen**

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:




**Toebehoren**

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>Codering</b>		
1852875	VC-BZS WH	Coderingsschildjes, niet bedrukt, 5-delig, om zelf te beschrijven met B-STIFT of CMS-systeem, wit
<b>algemeen</b>		
1885460	VC-M-KV-PG16 1X3/1X9	Meervoudige kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (1 x 3 mm / 1 x 9 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG16.....
1885499	VC-M-KV-PG16 1X3/2X8	Meervoudige kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (1 x 3 mm / 2 x 8 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG16.....

1885509	VC-M-KV-PG16 1X5/2X6	Meervoudige kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (1 x 5 mm / 2 x 6 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG16.....
1885473	VC-M-KV-PG16 1X6/1X8	Meervoudige kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (1 x 6 mm / 1 x 8 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG16.....
1885473	VC-M-KV-PG16 1X6/1X8	Meervoudige kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (1 x 6 mm / 1 x 8 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG16.....
1885512	VC-M-KV-PG16 2X6/1X7	Meervoudige kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (2 x 6 mm / 1 x 7 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG16.....
1885525	VC-M-KV-PG16 3X7	Meervoudige kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (3 x 7 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG16.....
1853942	VC-M-KV-PG16( 4- 6,5)	Halve kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 4-6,5
1853955	VC-M-KV-PG16( 5- 8)	Halve kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 5-8
1853968	VC-M-KV-PG16( 6,5- 9,5)	Halve kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 6,5-9,5
1853971	VC-M-KV-PG16( 7-10,5)	Halve kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 7-10,5
1853984	VC-M-KV-PG16( 9-13)	Halve kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 9-13
1854857	VC-M-KV-PG16(11,5-15,5)	Halve kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 11,5-15,5
1854857	VC-M-KV-PG16(11,5-15,5)	Halve kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 11,5-15,5

## Tekeningen

### Maatschets



## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden