

SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 230V

Artikelnummer: 1452314

De afbeelding toont de productvariant in 24 V-uitvoering



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1452314>

Ventielsteker, 3-polig, type CI, 1 led, met beveiligingsschakeling,
schroefaansluiting, kabelwartel M12

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 536486
sales group	D123
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 31 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	1,5 A
nominale spanning	230 V
aantal polen	3
overgangsweerstand	≤ 4 MΩ
isolatieweerstand	> 2 GΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C (ventielsteker)

Algemene gegevens

overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
aandraaimoment	1,6 Nm $\pm$ 0,2 (wartelmoer)
	0,4 Nm $\pm$ 0,4 (centrale schroef)
	0,2 Nm $\pm$ 0,1 (contactschroef)
materiaal contact ventielsteker	CuZn
materiaal contactoppervlak ventielsteker	CuSn
materiaal behuizing ventielsteker	PA
materiaal afdichting	NBR
aansluitmethode	schroefaansluiting
aderdoorsnede	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
aderdoorsnede AWG	24 ... 20
kabelbuitendiameter	4 mm ... 6 mm
statusindicatie	led geel
beveiligingsschakeling/-component	varistor

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
kabel/ader		
1457393	SAC-3P-100,0-PUR/0,5	Kabelrol, PUR zwart, 3-polig, aderkleuren: zwart 1-2 / groen-geel, kabellengte: 100 m

Tekeningen

Maatschets



schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden