

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR SH

Artikelnummer: 1557549



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1557549>

Sensor-/actorinbouwconnector, bus, 8-polig, M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, afgeschermd, achterwand-/schroefmontage met M12-schroefdraad, met rechte THR-soldeeraansluiting

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 284066
sales group	D125
VPE	60 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 90 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	2 A
nominale spanning	30 V
aantal polen	8
overgangsweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Algemene gegevens

polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
steekcycli	≥ 100
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal handgreep	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	FKM / EPDM
montagetechniek	achterwandmontage M12 x 1 met vlakke moer
aansluitmethode	THR-soldeeraansluiting
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
--------------------------------------	--

Toelatingen



toelatingen


GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen


boorsjabloon/soldeerpadgeometrie




Maatschets




M12-inbouwconnector




THR-tray-verpakking



Behuizingsuitsparing voor 2-delige M12-inbouwconnector, met THR- en golfsoldeeraansluiting, variant 1




Behuizingsuitsparing voor 2-delige M12-inbouwconnector, met THR- en golfsoldeeraansluiting, variant 2



Behuizingsuitsparing voor M12-bevestigingsschroefdraad, montagewand met doorgaande boring (als alternatief met vlakke delen als verdraai-beveiliging)

schematekening



Pool schema bus M12, 8-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden