

P-SS-ZB 100

Artikelnummer: 1013737

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013737>

Profiel, zelfklevend, voor de opname van SS-ZB-schildjes, UC-EMP, US-EMP, lengte: 1 m

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 013929
sales group	B222
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 298 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	1000 mm
breedte (a)	10,9 mm
kleur	grijs
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-15 °C ... 80 °C
materiaal	PVC

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
5031171	SS-ZB WH	Relaisschildje-Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 20 mm x 8 mm
5031650	SS-ZB YE	Relaisschildje-Zackband, stroken, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 20 mm x 8 mm
0825503	UC-EM (20X9)	Inklikschildjes, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 20 x 9 mm
0827629	UC-EM (20X9) CUS	Inklikschildjes, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 20 x 9 mm
0801471	UCT-EM (20X9)	Apparatencodering, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 20 x 9 mm
0801556	UCT-EM (20X9) CUS	UniCard-mat, voor het coderen van apparaten van andere fabrikanten, overzichtstabel zie download-bereik, gecodeerd volgens klantspecificaties

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden