

HC-MOT-TML-SET

Artikelnummer: 1409066



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1409066>

Motorconnector voor draaistroomaandrijving. Metalen EMC-wartelbehuizing incl. Push-in-contactblok, met wartels (vermogens- en stroomstroomcircuit). Met blindstoppen in de wartelboringen van de besturingskabel. 4-polig stroomstroomcircuit. Met ster-driehoek-brug. Met IP54 beschermkap

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 619363
sales group	D005
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	79070000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 53 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 100 °C
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
beschermklasse	IP67
steekcycli	≥ 100

bouwvorm	MOT
aansluitdoorsnede	0,5 mm² ... 2,5 mm² (vermogenscircuit)
	0,5 mm² ... 1,5 mm² (stuurstroomcircuit)
aansluitdoorsnede AWG	20 ... 14
	20 ... 16
striplengte van de afzonderlijke aders	12 mm (Push-in-aansluittechniek)

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	EPDM
materiaal behuizing	GD-Zn
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	Ag (vermogen) / Au (signaal)
materiaal contactoppervlak, vermogenscontact	Ag
materiaal contactoppervlak, stuurcontact	Au
materiaal contactblok	PA

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	250 V (signaal)
test-stootspanning	6 kV (vermogenscircuit fase-behuizing)
	8 kV (vermogenscircuit fase/fase)
	4 kV (stuurstroomcircuit)
nominale stroom	16,5 A (vermogenscontacten)
	2,5 A (stuurcontacten)

Toelatingen



toelatingen

cCSAus, GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1409134	HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54	Beschermkap voor wartelbehuizingen, IP54
1409150	HC-MOT-ST/DR-BR	Ster-driehoek-brug
stekers/adapters		
1600027	CP-HCC 4	Polarisatieprofiel, kleur: rood


Tekeningen

diagram




Deratingcurve

Maatschets




Maatschets

schematekening



Poolschema aansluitzijde



Polarisatieschema

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden