

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20

Artikelnummer: 1658435



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1658435>

RJ45-connector, IP20, CAT5e, 4-polig, PROFINET met QUICKON-snelaansluittechniek, voor 1- en 7-draadsaders AWG 22, voor kabeldiameters 4,5 mm ... 8,0 mm, kleur: grijs



Commerciële gegevens

EAN	4 046356 163118
sales group	D512
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 78 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	4
stekerbeeld	RJ45 8(4)
afgeschermd	ja
steekcycli	≥ 1000
aansluitmethode	IDC-snelaansluiting

aansluitdoorsnede	0,32 mm² ... 0,32 mm² (massief)
	0,36 mm² ... 0,36 mm² (soepel)
aansluitdoorsnede AWG	22 ... 22 (massief)
	22 ... 22 (soepel)
kabelbuitendiameter	4,5 mm ... 8 mm
kabeluitgang	recht
kleur	grijs
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 60 °C

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA
materiaal contactblok	PC
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
materiaal	kunststof
beschermklasse	IP20

Elektrische gegevens

aantal polen	4
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
nominale stroom	1,75 A
overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	1

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
1658202	VS-08-RJ45-Q-COD-BK	Polarisatieringen, voor een gekleurde polarisatie van de RJ45 QUICKON-connector, bestaande uit 10 kleurringen, kleur: zwart
1658147	VS-08-RJ45-Q-COD-BN	Polarisatieringen, voor een gekleurde polarisatie van de RJ45 QUICKON-connector, bestaande uit 10 kleurringen, kleur: bruin
1658134	VS-08-RJ45-Q-COD-BU	Polarisatieringen, voor een gekleurde polarisatie van de RJ45 QUICKON-connector, bestaande uit 10 kleurringen, kleur: blauw
1658176	VS-08-RJ45-Q-COD-GN	Polarisatieringen, voor een gekleurde polarisatie van de RJ45 QUICKON-connector, bestaande uit 10 kleurringen, kleur: groen
1658163	VS-08-RJ45-Q-COD-GY	Polarisatieringen, voor een gekleurde polarisatie van de RJ45 QUICKON-connector, bestaande uit 10 kleurringen, kleur: grijs
1658189	VS-08-RJ45-Q-COD-RD	Polarisatieringen, voor een gekleurde polarisatie van de RJ45 QUICKON-connector, bestaande uit 10 kleurringen, kleur: rood
1656893	VS-08-RJ45-Q-COD-SET	Polarisatieset, voor een gekleurde polarisatie van de RJ45 QUICKON-connector, bestaande uit 80 kleurringen, steeds 10 ringen in de kleuren: wit, blauw, rood, groen, geel, paars, bruin, grijs
1658192	VS-08-RJ45-Q-COD-VT	Polarisatieringen, voor een gekleurde polarisatie van de RJ45 QUICKON-connector, bestaande uit 10 kleurringen, kleur: paars
1658150	VS-08-RJ45-Q-COD-YE	Polarisatieringen, voor een gekleurde polarisatie van de RJ45 QUICKON-connector, bestaande uit 10 kleurringen, kleur: geel

Tekeningen

Maatschets



RJ45-connector, IP20

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden