


FLKMS 40

Artikelnummer: 2281584

De afbeelding toont een 50-polige variant



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281584>

VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en platte bandkabelconnector, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, met stiftconnector alsmede korte en lange vergrendelingshaken voor printconnectoren, aantal polen: 40



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	I001
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 243 (IF-2007)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	< 50 V AC
	60 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
aantal polen	40
breedte	79 mm
hoogte	77 mm

diepte	72 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
isolatiespanning	500 V (50 Hz, 1 min.)
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

Toelatingen

toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
	kabel/ader	
2288985	FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 0,5 m
2288998	FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 1 m
2289007	FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 1,5 m
2289010	FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 2 m
2289023	FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 2,5 m
2289036	FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 3 m
2289049	FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 3,5 m
2289052	FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 4 m
2299589	FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 6 m
2299592	FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 8 m
2299602	FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 10 m

2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Systeemkabel, met confectionering, niet afgeschermd, kabel lengte: variabel
---------	----------------------	--

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden