

TELESTAR®

Installatiehandleiding


TELESTAR STARFLEX T4 plus



Eerst lezen a.u.b.:

Voor u het apparaat in gebruik neemt, controleert u a.u.b. eerst of de levering volledig is. De levering omvat:

1. Antenne
2. Antennesokkel met verbindingkabel antenne-receiver
3. Adapterstekker voor montage van de antenne aan receivers met schroefbus
4. Netadapter
5. Handleiding




Verwijderingsinstructies:

De verpakking van uw apparaat bestaat uitsluitend uit herbruikbare materialen. Lever deze daarom in op een erkend recyclagepunt.

Houd er rekening mee dat elektronische apparatuur niet bij het huisvuil hoort maar deskundig moet worden verwijderd (terugname door de vakhandel, speciaal afval).




Opgelet! Belangrijke veiligheidsinformatie:



VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIJDEN, MAG DE BEHUIZING IN GEEN GEVAL WORDEN GEOPEND. IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER GEREPAREERD KUNNEN WORDEN. INDIEN NODIG WENDT U ZICH TOT GEKWALIFICEERDE SERVICESPECIALISTEN A.U.B.

VEILIGHEIDSMATREGELEN:

Deze DVB-T-kamerantenne is gebouwd in overeenstemming met de internationaal erkende veiligheidseisen. Lees deze veiligheidsmaatregelen voor uw eigen veiligheid door voor u het apparaat in gebruik neemt. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van foutief gebruik of niet-inachtneming van de veiligheidsmaatregelen.



1. Als u de antenne opstelt, moet u ervoor zorgen dat aan alle kanten een vrije ruimte van ca. 5 cm ter beschikking staat, zodat de lucht ongehinderd kan circuleren en het apparaat niet oververhit.
2. Plaats geen brandende voorwerpen, bijv. een brandende kaars op of onmiddellijk naast het apparaat.
3. De antenne mag nooit worden blootgesteld aan spatwater of vloeistoffen. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, in de buurt van de antenne.
4. Het netsnoer moet steeds correct aangesloten zijn. Raak het netsnoer of de stekker nooit aan met natte handen.
5. De antenne kan gebruikt worden bij temperaturen tussen 5°C en 40°C. Gebruik het apparaat alleen in omgevingen met gematigd klimaat, niet onder tropische omstandigheden.



Gebruikspauzen:

Het apparaat moet tijdens een onweer of als u het gedurende een langere periode niet gebruikt (bijv. vakantie) van het stroomnet worden gescheiden.

Technische gegevens TELESTAR STARFLEX T4 plus

- Ontvangstbereiken

VHF: 172 – 230 MHz (BIII)

UHF: 470 – 862 MHz

- Netadapter

Ingangsspanning: 230 V AC

Uitgangsspanning 6 V DC

- Opgenomen vermogen van de antenne

ca. 1W tot 1,5W

Installatie-instructies

De TELESTAR STARFLEX T4 plus is een actieve DVB-T-kamerantenne, die haar spanning zowel via de DVB-T-receiver als via de meegeleverde netadapter kan betrekken.

OPGELET: gebruik de netadapter alleen als de op de STARFLEX T4 aangesloten DVB-T-receiver geen eigen voedingsspanning voor de antenne levert.

Installatie (zonder netadapter)

Installatiestappen:

1. Schroef de antenne (deel 1) op de antennesokkel (deel 2).
2. Verbind de gemonteerde antenne met behulp van het verbindingssnoer met uw DVB-T-receiver. Gebruik hiervoor – indien nodig – de adapterstekker (deel 3).
3. Schakel uw DVB-T-receiver in. Als het rode controlelampje aan de antennesokkel brandt, wordt de STARFLEX T4 met spanning gevoed.

Installatie (met netadapter)

Installatiestappen:

1. Schroef de antenne (deel 1) op de antennesokkel (deel 2).
2. Verbind de gemonteerde antenne met behulp van het verbindingssnoer met uw DVB-T-receiver. Gebruik hiervoor – indien nodig – de adapterstekker (deel 3).
3. Verbind de antenne via de aansluiting in de antennesokkel met de netadapter (deel 4).
4. Steek de netadapter in een stopcontact. Het rode controlelampje aan de antennesokkel moet nu branden.





CE-teken voor Europese markten

Het CE-teken op dit apparaat biedt u de zekerheid dat het apparaat beantwoordt aan de voorschriften van de EU-Richtlijn 2004/108/EC en de richtlijn voor laagspanningsapparatuur 2006/95/EC.