


Laserliner® CableTracer Pro



Universeel en flexibel leidingzoek-
apparaat in een set met zender en
ontvanger

Rev.0211



- Contactloze tracersing van het zendersignaal door de ontvanger
- Lokalisatie van elektrische kabels, zekeringen, veiligheidsschakelaars, metalen buizen (bijv. verwarmingsbuizen) en nog veel meer
- Lokalisatie van leidingonderbrekingen in voorhanden installaties en kortsluitingen in gelegde installatiekabels
- Toepasbaar met en zonder netspanning
- Hoge zendfrequentie van 125 KHz maakt een exacte en storingsvrije lokalisatie zonder netstoringen mogelijk
- Met staafdiagram, numerieke weergave en akoestische signalen kan de ontvanger het gezochte meetobject exact lokaliseren
- Overzichtelijke, verlichte LC-displays geven de actuele instellingen aan
- Gelijk- en wisselspanningsweergave
- Dankzij de signaalcodering kunnen tot zeven zenders en een ontvanger worden ingezet, ideaal voor werkzaamheden in complexe installaties
- De ingebouwde AC-spanningszoeker herkent en lokaliseert spanningvoerende leidingen
- Een permanente AC-spanningswaarschuwing aan de zender en de ontvanger verhoogt de veiligheid
- Geïntegreerde meetpuntverlichting



Overzichtelijke, verlichte LC-displays

Geïntegreerde meetpuntverlichting

TECHNISCHE GEGEVENS

ZENDER CABLETRACER TX

Uitgangssignaal: 125KHz
Nominale spanning: 12...250V
Meetbereik: 12...400V AC/DC
Frequentiebereik: 0...60Hz

SIGNAALCODES tot 7 verschillende codes instelbaar

OVERSPANNINGS-CATEGORIE
CAT III 300 V, verontreinigingsgraad 2

STROOMVOORZIENING
1 x 9V-blok, IEC LR6, alkali

AFMETINGEN (B x H x D)
68 x 130 x 32 mm

GEWICHT (incl. batterij) 200 g

ONTVANGER CABLETRACER REC V

Meetbereiken:
Spanningzoekfunctie: 0 ... 0,4 m meetdiepte
Eenpolige meting: 0 ... 2 m meetdiepte
Tweepolige meting: 0 ... 0,5 m meetdiepte

STROOMVOORZIENING
1 x 9V-blok, IEC LR6, alkali

AFMETINGEN (B x H x D)
59 x 192 x 37 mm

GEWICHT (incl. batterij) 240 g



CableTracer Pro

inclusief koffer
+ zender TX
+ ontvanger REC V
+ aansluitkabels
+ meetpunten
+ meetklemmen
+ batterijen

Verpakkingsafmetingen (B x H x D)
440 x 370 x 110 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
CableTracer Pro	083.070A	4 021563 671212	2