


3-PHASE INFEED TERMINAL, FOR 3-PHASE
BUSBARS, CONNECTION FROM ABOVE, SIZE
S00/S0



Algemene technische gegevens:

productmerknaam		SIRIUS
productbenaming		3 fasevoedingsklem
uitvoering van het product		van boven, bouwmaat S0/S00
bouwmaat van de vermogensschakelaar		S00, S0
beschermingsklasse IP aan voorzijde		IP20
isolatiespanning bij vervuilingsgraad 3 nominale waarde	V	690
omgevingstemperatuur		
• tijdens opslag	°C	-50 ... +80
• tijdens bedrijf	°C	-20 ... +60
stroombelastbaarheid maximaal	A	63

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen:

breedte	mm	44,5
hoogte	mm	39
diepte	mm	27,2

Aansluitingen/ klemmen:

uitvoering van de elektrische aansluiting voor hoofdstroomkring		schroefaansluiting
aard van de aansluitbare kabeldoorsnede		
• voor hoofdcontacten		
— eenaderig		1x (2,5 ... 16 mm ²)
— meeraderig		1x (2,5 ... 25 mm ²)
— fijnaderig		

— met adereindhuls

- bij AWG-leidingen voor hoofdcontacten





1x (2,5 ... 16 mm²)

1x (10 ... 4)

Approbaties/ certificaten:

geschiktheidsbewijs

CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
 CSA	 UL	 EG-Konf.	 ABS

[Typrüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Shipping Approval

 BUREAU VERITAS	 DNV	 GL	 LRS	 PRS	 RINA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Shipping Approval

other

 RMRS	Bestätigungen	Umweltbestätigung	 VDE
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-online-generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RV29255AB>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3RV29255AB>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RV29255AB&lang=en



Laatste wijziging:



27.04.2015