

Connectorset - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



EVO-connectorset, bestaande uit wartel-, aanbouwbehuizing, push-in-contactblokken: 1407735, 1407736, 1407661, 1407657, 1407671

Uw voordelen

- Voordeliger dan metalen uitvoering
- codering met coderingsschildje 9 x 20 mm mogelijk
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar
- Beide PE-platen van de contactblokken zijn door een in de wartelbehuizing geïntegreerd metalen raam met elkaar verbonden
- metalen inlays garanderen een voorrijlende PE-contactering bij het schuin insteken
- absoluut corrosiebestendig
- halogeenvrije kunststof
- schokcontrole volgens IK 08
- mogelijkheid voor het bevestigen van een coderingsschildje

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	404635677780

Technische gegevens

Algemeen

aantal polen	24+PE
bouwworm	B24
Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
kabeluitgang	recht
beschermklasse behuizing	IP66
beschermklasse behuizing	IP54 (met gesloten beschermkap)
beschermklasse behuizing	4 (NEMA 250)
beschermklasse behuizing	4X (NEMA 250)
beschermklasse behuizing	12 (NEMA 250)
Aansluittechniek	Push-in aansluiting
nominale spanning (III/3)	500 V
test-stootspanning	6 kV
nominale stroom	16 A

Connectorset - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Technische gegevens

Normen en bepalingen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
------------------------------------	----

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Toelatingen

EAC / EAC /

Toelatingsdetails

EAC s

s

Toebehoren

Behuizingsbeugel

Connectorset - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Toebehoren

HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696




Apparatencodering

US-EMP (20X9) - 0829439




Tekeningen

diagram



Deratingcurve


Maatschets



montage-uitsparing


Connectorset - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Maatschets




Maatschets

schematekening



Poolschema aansluitzijde stiftconnector

schematekening



Poolschema aansluitzijde busconnector

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>