

## US-EMLP (27X18) SR

Artikelnummer: 0828896

De afbeelding toont een variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828896>

Kunststofschildje, kaart, zilver, niet gecodeerd, Codeerbaar met:  
Thermomark C+, Thermomark C, montagetechniek: plakken,  
Schrijfvlak: 27 x 18 mm

### Commerciële gegevens

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| EAN                   | 4 046356 559003         |
| sales group           | B135                    |
| VPE                   | 10 Pcs.                 |
| Douanetarief          | 39199000                |
| Brutogewicht per stuk | KG                      |
| Nettogewicht per stuk | KG                      |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 259 (CAT-5-2013) |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| lengte (b)                         | 27 mm                       |
| hoogte                             | 0,5 mm                      |
| breedte (a)                        | 17,6 mm                     |
| kleur                              | zilver                      |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                          |
| wisvastheid                        | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)           | -30 °C ... 80 °C |
| toevoegingen                             | siliconenvrij    |
| materiaal                                | PVC              |
| aantal afzonderlijke schildjes           | 21               |
| aantal afzonderlijke schildjes per regel | 3                |

#### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

#### Toebehoren

| Artikel         | Omschrijving            | Omschrijving                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>algemeen</b> |                         |                                                                                                                         |
| 0828987         | CARRIER-EMLP 22 (27X18) | Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, diameter: 22 mm, Schrijfvlak: 27 x 18 mm |
| 0827448         | CARRIER-EMP 22 (27X18)  | Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, diameter: 22 mm, Schrijfvlak: 27 x 18 mm |
| 5146451         | THERMOMARK CARD-US-MAG1 | Magazijn voor de THERMOMARK CARD-printer, voor de opname van US-kaarten                                                 |

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden