




Laserliner®

Quadrum 410 S



Robuuste, volautomatische rotatielaser

Rev.1.113



- Sterke **waterdichte** behuizing.
- **Sensor-Automatic**: volautomatische uitlijning dankzij elektronische servomotoren met temperatuurvaste sensoriek.
- **ADS-Tilt**: automatische uitschakeling bij externe invloeden door ADS (**Anti-Drift-System**).
- **SpotLite-Marking**: voorkomt parallaxfouten en vergemakkelijkt het nauwkeurig markeren van de referentiehoogte.
- De extra **referentiestraal** vergemakkelijkt het loden en uitlijnen van scheidingswanden.
- Dankzij de extra lange ontvangsteenheid kan de **SensoLite 410** de laserstraal op grote afstand snel registreren. LC-display aan de voor- en achterkant, superfelle, driekleurige signaal leds evenals akoestische melodieën geven de hoogte van de laserstraal aan. Robuuste, waterdichte behuizing met sterke kop- en zijmagneten.
- De **manuele hellingmodus** maakt het aanleggen van hellingen tot 5° mogelijk.
- Met de **afstandsbediening** kunnen alle functies van de rotatielaser tot 40 m worden aangestuurd.
- Door de **4 IR-ontvangstdioden** kan het apparaat vanaf elke zijde op afstand worden bediend.
- **Transport Lock**: een speciale motorrem beschermt het toestel tijdens het transport.
- **Geïntegreerd veiligheids-bedienings-concept**.

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 1 mm / 10 m

ZELFNIVELLEERBEREIK ± 5°

NIVELLERING
horizontaal / verticaal automatisch

LASERONTVANGSTBEREIK
max. 400 m radius

LASERMODI Punt-, scan-, rotatie- en handontvangermodus

LASERGOLFLENGTE 635 nm


LASER klasse 2, < 1 mW

ELEKTRISCHE VOEDING
Hoogrendementsaccu, ca. 35 uur bedrijfsduur, ca. 7 uur laadduur, Alkalinebatterijen, ca. 50 uur bedrijfsduur

VEILIGHEIDSKLASSE
Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67

GEWICHT 2,6 kg

AFMETINGEN (B x H x D)
215 x 205 x 165 mm



Quadrum 410 S

- inclusief draagkoffer
- + SensoLite 410
- + universele houder
- + afstandsbediening
- + hoogrendementsaccu
- + batterijhouder
- + netvoeding / oplader
- + batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
470 x 380 x 210 mm



Verticale werkpositie

Bestand tegen stof en water conform IP 66

Waterdichte laserontvanger

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Quadrum 410 S	053.00.07A	4 021563 670772	1

