Greep uit de online catalogus

# SACCBP-MS-5CON-M16/2,0-PUR SCO

Artikelnummer: 1419412



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419412

Inbouwsteker, afgeschermd, 5-polig, M12, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 2 m kabel, 5 x 0,34 mm²

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 533300 |
| sales group | D125 |
| VPE | 1 Pcs. |
| Douanetarief | 85444290 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 245 (CAT-2-2013) |

## Technische gegevens

### Algemene gegevens

| | |
|---|---|
| nominale stroom bij 40 °C | 4 A |
| nominale spanning | 60 V |
| aantal polen | 5 |
| overgangsweerstand | ≤ 3 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| kabellengte | 2 m |

| Algemene gegevens | |
|---|---|
| normen / bepalingen | M12-connector IEC 61076-2-101 |
| polarisatie | A - standaard |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| beschermklasse | IP67 |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Au |
| materiaal contactblok | PA 66 |
| materiaal kartelmoer | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal afdichting | NBR |
| montagetechniek | achterwandmontage M16 x 1,5 met vlakke moer |
| aansluitmethode | vrij kabeluiteinde |
| statusindicatie | Nee |

| Gegevens kabel | |
|---|---|
| kabeltype | PUR, halogeenvrij, zwart |
| kabelcode | Li9Y-V1-C-V1-11Y |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderkleuren | bruin, wit, blauw, zwart, grijs |
| compleet getwist | 5 aders rond opvulling naar de kern |
| afscherming | vlechtwerk van koperdraad |
| optische schermafdekking | 85 % |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| kabeldiameter | 5,90 mm |
| kabelgewicht | 48 kg/km |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| materiaal opvulling | PE |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |

## Toelatingen

| | |
|---|---|
| toelatingen | GOST |

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

## Toebehoren


| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|---|---|---|
| **algemeen** | | |
| 1453368 | SACC-M16-SEALING PLUG SET | Borgschroef M16 voor niet-bezette M16-behuizingsuitsparingen |

## Tekeningen

Maatschets





M12-inbouwconnector





Behuizingsuitsparing voor M16-bevestigingsschroefdraad, montagewand met doorgaande boring (als alternatief met vlakke delen als verdraaibeveiliging)

schakelschema




Contactbezetting van de M12-stekers

schematekening




Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde



PUR, halogeenvrij zwart
afgeschermd [PUR]

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden