


SACC-M12MS-5CON-PG11-M PWR

Artikelnummer: 1404417

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1404417>

Connectoren, 5-polig, rechte steker M12, A-gepolariseerd,
schroefaansluiting, Materiaal rand: zinkspluitgietwerk, vernikkeld,
Kabelwartel Pg11, kabeldiameter 8 mm ... 10 mm

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D122
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 23 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
3200263	A 1,5 - 7	Adereindhuls, lengte: 7 mm, kleur: zilverkleurig
gereedschap		
1212046	CRIMPFOX 6H	Perstang , voor adereindhulzen volgens DIN 46228, 0,14 - 6 mm ² , ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse invoer
1208445	SACC BIT M12-D20	Reserve opzetstuk voor de montage van confectioneerbare SACC M12-connectoren, behalve M12-connectoren met QUICKON-snelaansluittechniek, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1208429	TSD 04 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M12-connectoren
1212158	WIREFOX 6SC	Stripgereedschap, voor kabels en aders (met name ook voor kortsluit- en aardsluitingsveilige kabels) 1,5 - 6 mm ² , zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm ² soepel /1,5 mm ² massief, verwisselbaar stripmes


Tekeningen

Maatschets



Steker M12 x 1, recht

schematekening



Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden