

CARRIER-EMP 22 (27X12,5)

Artikelnummer: 0827446



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0827446>

Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montage techniek:
schroeven, klinken, diameter: 22 mm, Schrijfvlak: 27 x 12,5 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 446549
sales group	B138
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 296 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	45 mm
hoogte	3,2 mm
breedte (a)	29,5 mm
kleur	zwart
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

materiaal	PA
diameter	22,00 mm

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0825433	UC-EMP (27X12,5)	Inklikschildjes, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 27 x 12,5 mm
0825435	UC-EMP (27X12,5) SR	Inklikschildjes, mat, zilver, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 27 x 12,5 mm
0825434	UC-EMP (27X12,5) YE	Inklikschildjes, mat, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 27 x 12,5 mm

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden