

## Montagerailadapter - PTFIX-NS35A - 3274056

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Montagerailadapter, breedte: 10,3 mm, hoogte: 12 mm, kleur: grijs, montage techniek: NS 35/7,5, NS 35/15

### Commerciële gegevens

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 20            |
| GTIN             | 4055626377100 |

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| kleur                              | grijs |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0    |

#### Afmetingen

|                  |         |
|------------------|---------|
| breedte          | 10,3 mm |
| lengte           | 45,7 mm |
| hoogte           | 12 mm   |
| hoogte NS 35/7,5 | 13,7 mm |
| hoogte NS 35/15  | 21,2 mm |

#### Normen en bepalingen

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
|------------------------------------|----|

### Classificaties

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27180401 |
| eCl@ss 4.1 | 27180401 |
| eCl@ss 5.0 | 27180506 |
| eCl@ss 5.1 | 27180506 |
| eCl@ss 6.0 | 27180802 |
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27370419 |
| eCl@ss 9.0 | 27370419 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001031 |
|----------|----------|

# Montagerailadapter - PTFIX-NS35A - 3274056

## Classificaties

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 3.0</b> | EC001031 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC001031 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001024 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 31261501 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 31261501 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 31261501 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 31261501 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 31261501 |

## Tekeningen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>