

NL

Gebruiksaanwijzing

voor RoNa handkettingzagen

STANDARD/STANDARD-C · STANDARD-Plus/STANDARD-Plus-C · PROFI-C-lang


<https://vimeo.com/69242485>

1) Toepassingsgebieden:


Deze lichte en gemakkelijk te hanteren handkettingzaag is erg geschikt om hout, takken, wortels (ook onder water), houtblokken en kunststofbuizen, bijv. van pvc. Ook geschikt om mee te zagen op moeilijk toegankelijke plekken. **Niet geschikt als metaalzaag.**

Vooral het snoeien van hoge bomen wordt vergemakkelijkt (met het model "STANDARD-Plus-C"). Takken tot op een hoogte van ca. 4 m kunnen snel, probleemloos en veilig van op de bodem afgezaagd worden. U hoeft niet meer in bomen te klimmen of op een ladder te werken met alle risico's van dien.


Belangrijke tip: bij het uitpakken zult u vaststellen dat de ketting wat stroef is. Dat komt door de fabricage. Als u de zaag een paar keer gebruikt hebt, wordt de ketting soepeler en is hij gemakkelijker te hanteren. Wij raden daarom aan eerst droog hout (bvb. balken) en pas daarna bomen te zagen. Draag veiligheidshandschoenen om letsels te vermijden.



Altijd parallel zagen.



Zagen met de verlengkoorden.



Ook bruikbaar onder water.

3 jaar
garantie


II) Montage:

- a) Model "STANDARD (C)":** + **b) Model "Kit toebehorenset voor model "STANDARD (C)"** = **c) Model "STANDARD PLUS (C)"**
- 1 zaagketting: 90 schakels, 82 cm lang
 - 2 handgrepen
 - instructie
 - opbewaarings zak
- a1) Model "PROFI-C-lang"** (144 schakels, 1,30 m lang)
- 1 x 4 m nylonkoord met werpgewicht en geleidebeugel
 - 1 x 4 m nylonkoord
 - instructie
- 1 zaagketting: 90 schakels, 82 cm lang
 - 2 handgrepen
 - 1 x 4 m nylonkoord met werpgewicht en geleidebeugel
 - 1 x 4 m nylonkoord
 - instructie
 - opbewaarings zak

A) Werken zonder verlenging (Model "STANDARD (C)" en "PROFI-C-lang"):

De verbindingshaken worden gewoon in de daarvoor voorziene gaten van de eindschakels van de kettingzaag gehangen. **Belangrijk:** de open haken na de montage met een tang lichtjes samendrukken zodat ze niet uit de gaten glijden!

B) Werken met de verlenging van het model "STANDARD PLUS (C)" (2 x 4 m koord)






- 1 De haak van het koord zonder werpgewicht in de zaagketting hangen.
- 2 Nu op het einde van de zaagketting het koord met geleidebeugel en werpgewicht op de volgende manier bevestigen:
 - haak uit de geleidebeugel nemen;
 - die op het uiteinde van de zaagketting (2) inbrengen;
 - het geheel weer in de geleidebeugel haken.
- 3 Het werpgewicht nu over de tak werpen die afgezaagd moet worden.
- 4 Dan het koord met het werpgewicht naar beneden trekken tot de zaagketting pakt. De geleidebeugel is zo gemaakt dat de zaagketting altijd recht in de tak zaagt.
- 5 Nu de handgrepen aanbrengen (evt. de koorden met een knoop vastmaken) en de zaag gelijkmatig heen en weer trekken tot ze zich in de juiste positie bevindt. Eventuele overtollige kabel lengtes niet afsnijden. Die kunnen nog voor hogere takken gebruikt worden.
- 6 **Belangrijk! Altijd naast de tak staan zodat de tak of de zaagketting niet op u valt. Bij hogere takken raden wij aan om met zijn tweeën te werken.**

III) Gebruikstips:

De handkettingzaag wordt uit hoogwaardig thermisch behandeld staal vervaardigd. Dat garandeert een betrouwbare werking en een lange levensduur.

- Handkettingzaag om de tak leggen die afgezaagd moet worden tot de tanden in de tak ingrijpen.
- Gelijkmaticg heen en weer trekken.
- Daarbij de volledige lengte van de ketting gebruiken.
- Bij dikker materiaal en hogere takken raden wij aan om met zijn tweeën te werken.



De zaag is erg geschikt voor takken, ... met een diameter van min. 4 cm en max. 25 cm.

IV) Veiligheidsvoorschriften:

- **Tijdens het zagen veiligheidshandschoenen dragen.**
- **Het is verboden zaagschakels te verwijderen, de ketting in te korten of nieuwe schakels toe te voegen. Als de zaag beschadigd is, moet de volledige zaagketting vervangen worden.**
- **Tijdens het zagen altijd een veilige positie innemen; vooral bij het afzagen van hoge en zware takken.**
- **Bij het afzagen van hoge en zware takken moet altijd voorkomen worden dat de tak onverwacht naar beneden valt. Wij raden aan een helm te dragen en om met zijn tweeën te werken bij hogere takken.**

V) Onderhoud/Verzorging:

- De ketting regelmatig op beschadigingen controleren.
- De handkettingzaag na het werk niet onbeheerd achter laten: gevaar voor letsell
- De zaag altijd in het bijgeleverde etui bewaren.
- Na veelvuldig gebruik reinigen en lichtjes met olie (bvb. motorolie) invetten.