

standard cabinet 8MF2 HxWxD=2200x 1000x 400 Installation: Side-by-side non-ventilated, assembled, welded IP40



Figure similar

| Versie | |
|--|-----------------------|
| productmerksnaam | SIVACON |
| productbenaming | standaard systeemkast |
| aard van de opstelling | installatie in serie |
| uitvoering van het oppervlak | gepulveriseerd |
| uitvoering van het product / EMC-uitvoering | Geen |
| uitvoering van de schakelkast / PC-uitvoering | Geen |
| uitvoering van de schakelkast / paneeluitvoering | Geen |

| Beschermingsklasse | |
|--|--|
| beschermingsklasse IP | IP40 |
| geschiktheid voor inbouw | 10 duim, 17 duim, 19 duim, 21 duim, 23 duim, 24 duim |
| <ul style="list-style-type: none"> • voor afmetingen in inch • voor metrische afmetingen | M8 |
| geschiktheid voor gebruik / voor gebruik buiten | Geen |

| Verschijning | |
|-----------------|-------------|
| RAL-kleurnummer | RAL 7032 |
| kleur | kieselgrijs |

| | |
|---|------|
| productbestanddeel | |
| • afneembaar frame | Geen |
| • ventilatiedeur | Geen |
| • montageplaat | Geen |
| • achterdeur | Geen |
| • schuin dak | Geen |
| • kijkdeur | Geen |
| • in de diepte verstelbare montageplaat | Geen |
| aantal veiligheidsslotsen | 1 |
| aantal deuren | 2 |

Mechanical Design

| | |
|---|----------|
| hoogte | 2 200 mm |
| breedte | 1 000 mm |
| diepte | 400 mm |
| aantal module-eenheden hoogte / voor inbouwhoogte | 43 |
| bevestigingswijze | stand |
| bevestigingswijze / 19"-inbouw | Ja |
| nettogewicht | 165 kg |
| materiaal | staal |

Certificaten

| | |
|----------------------|---|
| referentiemarkering | |
| • volgens EN 61346-2 | U |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--------------------------|---------------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=8MF2204-4R>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MF2204-4R>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2204-4R

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>