

Standard cabinet 8MF5 HxWxD=2000x 1200x 800 Installation: Side-by-side non-ventilated, not mounted, screwed IP40



Figure similar

| Versie                                           |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| productmerknaam                                  | SIVACON               |
| productbenaming                                  | standaard systeemkast |
| aard van de opstelling                           | installatie in serie  |
| uitvoering van het oppervlak                     | gepulveriseerd        |
| uitvoering van het product / EMC-uitvoering      | Geen                  |
| uitvoering van de schakelkast / PC-uitvoering    | Geen                  |
| uitvoering van de schakelkast / paneeluitvoering | Geen                  |

| Beschermingsklasse                              |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschermingsklasse IP                           | IP40                                                                                                             |
| geschiktheid voor inbouw                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor afmetingen in inch</li> <li>• voor metrische afmetingen</li> </ul> |
| geschiktheid voor gebruik / voor gebruik buiten | Geen                                                                                                             |

| Verschijning    |             |
|-----------------|-------------|
| RAL-kleurnummer | RAL 7032    |
| kleur           | kieselgrijs |

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| productbestanddeel                      |      |
| • afneembaar frame                      | Geen |
| • ventilatiedeur                        | Geen |
| • montageplaat                          | Geen |
| • achterdeur                            | Geen |
| • schuin dak                            | Geen |
| • kijkdeur                              | Geen |
| • in de diepte verstelbare montageplaat | Geen |
| aantal veiligheidssloten                | 1    |
| aantal deuren                           | 2    |

#### Mechanical Design

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| hoogte                                            | 2 000 mm |
| breedte                                           | 1 200 mm |
| diepte                                            | 800 mm   |
| aantal module-eenheden hoogte / voor inbouwhoogte | 38       |
| bevestigingswijze                                 | stand    |
| bevestigingswijze / 19"-inbouw                    | Ja       |
| nettogewicht                                      | 165 kg   |
| materiaal                                         | staal    |

#### Certificaten

|                      |   |
|----------------------|---|
| referentiemarkering  |   |
| • volgens EN 61346-2 | U |

|                                 |                                  |              |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>other</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|



[Miscellaneous](#)

#### Verdere informatie

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=8MF5028-4R>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MF5028-4R>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF5028-4R](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF5028-4R)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>