



# Laserliner®

## DistanceMaster



Professionele laser-afstandsmeter – met nieuwe technologie nog sneller op het punt nauwkeurig meten

Rev.0316



Op het punt nauwkeurig met laserlicht voor de exacte berekening van lengten

1. Eenvoudige hoogtemeting met tweevoudige **Pythagoras-metfunctie** voor de automatische bepaling van de hoogte

2. + 3. Met de **oppervlakte- en volumefunctie** kunnen vertrekgrootten bijv. voor de calculatie van materiaalhoeveelheden, worden bepaald

– Eenvoudige bepaling van de vertrekomvang met **de optel- en aftrekfunctie**.

– Met de **wandoppervlakfunctie** worden oppervlakken automatisch bij elkaar opgeteld door de wandlengten en eenmalig de hoogte te meten.

– **Hoge meetnauwkeurigheid** tot 100 m:  $\pm 1,5$  mm

– **Meetbereik binnen:** 0,05 m tot 100 m

– **4 meetniveaus omschakelbaar:**

voorzijde, statief, achterzijde en punt

– **Min./max.-functie** voor de bepaling van diagonale, horizontale en verticale trajecten

– **Referentiemodus** voor de eenvoudige overdracht van lengten

– Insteekbare pin voor metingen vanuit de hoek

– Verlicht Ic-display

– 1/4" statiefaansluiting

### TECHNISCHE GEGEVENS

**NAUWKEURIGHEID**  $\pm 1,5$  mm (karakteristiek)\*

**MEETBEREIK** max. 100 m

**MINIMALE REIKWIJDTE** 0,05 m

**LASER** klasse 2 < 1mW

**LASERGOLFLENGTE** 635 nm

**ARBEIDSTEMPERATUUR** -10°C ... 40°C

**EENHEDEN** (omschakelbaar) m / ft / inch / ' - "

**FUNCTIES** afstanden, oppervlakken, volumes, Pythagoras 1+2, min./max./continu-/referentiemeting, optellen en aftrekken van lengten, wandoppervlakfunctie

**STROOMVERZORGING** Batterijen 2 x 1,5 V Typ AAA

**AFMETINGEN** (B x H x D) 51 x 124 x 27 mm

**GEWICHT** met batterijen: 194 g

\* Toepassingspecifieke details zie bedieningshandleiding



**DistanceMaster** inclusief transporttas + meetpunt + batterijen (2 x 1,5 V type AAA)  
**Verpakkingsformaat** (B x H x D) 90 x 295 x 55 mm



Uit de hoek meten met behulp van Reflectie-intensiteit beoordelen met de insteekbare meetpunt Verlicht display behulp van een schaalweergave

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
DistanceMaster	080.946A	4 021563 680634	5

