

SITOR fuse link, with Bolt-on links, NH000, In: 100 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, front indicator



Versie	
productmerknaam	SETRON
productbenaming	SITOR-smeltpatroon
uitvoering van het product	met aanschroefstukken
uitvoering van de verklikker	karacteristieke kopmelder
uitvoering van het schakelcontact	met aanschroefstukken, verzilverd
uitvoering van de smeltpatroon	SITOR, bouwwijze NH
Algemene technische gegevens	
bouwgrootte van het beveiligingssysteem / volgens EN 60269-1	NH000
bedrijfsklasse van de smeltpatroon	aR
veranderlijke belastingsfactor (WL)	0,95
Voedingsspanning	
type spanning	AC/DC
stroom / bij AC / nominale waarde	100 A
voedingsspanning	
• bij AC / nominale waarde	690 V
• bij DC	440 V

Schakelvermogen

schakelvermogen stroom

- | | |
|--|--------|
| • bij DC / volgens IEC 60947-2 / nominale waarde | 50 kA |
| • volgens IEC 60947-2 / nominale waarde | 200 kA |

Losbandigheid

vermogensverlies [W]

19 W

vermogensverlies [W]

- | | |
|---|------|
| • bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool | 19 W |
| • maximaal | 19 W |

Product Details

productbeschrijving

geen onverwisselbaarheid

Mechanical Design

inbouwpositie

willekeurig, bij voorkeur verticaal

Eisen aan de omgeving

omgevingstemperatuur

-20 ... +50 °C

milieucategorie

-20 tot +50 bij 95 % relatieve luchtvochtigheid

Certificaten

referentiemarkering

- | | |
|----------------------------|---|
| • volgens EN 61346-2 | F |
| • volgens IEC 81346-2:2009 | F |

General Product Approval



Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=3NE8721-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NE8721-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NE8721-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



