

INSTA contactor with 2 NO contacts Contact for 230 V AC, 400V 20A  
Control 24 V AC



### Versie

productmerksnaam	SETRON
productbenaming	Insta-contactors
uitvoering van het product	2 maakcontacten
type spanning / van de bedrijfsspanning	AC
type spanning / voor het schakelen	AC

### Voedingsspanning

stroom / bij AC / nominale waarde	20 A
bedrijfsspanning / nominale waarde	
• minimaal	250 V
• maximaal	250 V

### Beschermingsklasse

beschermingsklasse IP	IP20
-----------------------	------

### Schakelvermogen

schakelvermogen werkelijk vermogen / bij gloeilampbelasting	1 000 W
---	---------

### Losbandigheid

vermogensverlies [W] / bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool	1,7 W
--	-------

### Hoofd-circuit

bedrijfsstroom / nominale waarde	20 A
----------------------------------	------

### Stuurstroom

stuurspanning	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nominale waarde</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nominale waarde / maximaal</li> </ul>	24 V

### Product Details

productbestanddeel / schuifschakelaar voor handmatige schakeling	Geen
productuitbreiding / inbouwbaar / bijkomende technische voorzieningen	Ja

### Aantal

aantal verbreekcontacten	0
aantal maakcontacten	2

### Mechanical Design

hoogte	90 mm
breedte	18 mm
diepte	71 mm
inbouwdiepte	64 mm
aantal module-eenheden breedte	1
nettogewicht	141 g

### Certificaten

referentiemarkering	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens EN 61346-2</li> </ul>	Q
<ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens IEC 81346-2:2009</li> </ul>	Q

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------



[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

### Verdere informatie

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=5TT5800-2>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/5TT5800-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5800-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5800-2)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



