

TRANSVERSE AUX. SWITCH, 1NO+1NC, SCREW CONNECTION, FOR CIRCUIT-BREAKERS 3RV2



Algemene technische gegevens:

productmerknaam		SIRIUS
productbenaming		hulpschakelaar, aan voorzijde dwars liggend
uitvoering van het product		dwars liggende hulpschakelaars
bouwgrootte van de vermogensschakelaar		S00, S0, S2
beschermingsklasse IP aan voorzijde		IP20
omgevingstemperatuur		
• tijdens opslag	°C	-50 ... +80
• tijdens bedrijf	°C	-20 ... +60

Hulpstroomkring:

aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten onvertraagd schakelend		1
aantal maakcontacten voor hulpcontacten onvertraagd schakelend		1
aantal wisselcontacten van de hulpcontacten onvertraagd schakelend		0
•		
—		
— Bedrijfsstroom van de hulpcontacten bij AC-12 bij 24 V	A	2,5
— Bedrijfsstroom van de hulpcontacten bij AC-12 bij 230 V	A	2,5
— bedrijfsstroom van de hulpcontacten bij AC-12 maximaal	A	10
— bedrijfsstroom van de hulpcontacten bij AC-15		

- bij 24 V
- bij 230 V
- bedrijfsstroom van de hulpcontacten bij DC-13
- bij 24 V
- bij 48 V
- bij 60 V

A	2
A	0,5
A	1
A	0,3
A	0,15

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen:

bevestigingswijze		steekmontage
breedte	mm	45
hoogte	mm	12
diepte	mm	17

Aansluitingen/ klemmen:

uitvoering van de elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit		schroefaansluiting
aard van de aansluitbare kabeldoorsnede		
• voor hulpcontacten		
— eenaderig		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
— fijnaderig		
— met adereindhuls		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• bij AWG-leidingen voor hulpcontacten		2x (20 ... 14)

Approbaties/ certificaten:

geschiktheidsbewijs		CE / UL / CSA / CCC
----------------------------	--	---------------------

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
				spezielle Prüfbescheinigungen	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis
CCC	CSA	UL	EG-Konf.		

Test Certificates	Shipping Approval				
Werksbescheinigung					
gen	ABS	BUREAU VERITAS	DNV	GL	LRS

Shipping Approval			other		
			Umweltbestätigung		sonstig
PRS	RINA	RMRS		VDE	

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-online-generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV29011E>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3RV29011E>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV29011E&lang=en



Laatste wijziging:

27.04.2015