

Steekrelais, 3 wisselcontacten zonder LED, AC 115 V, 10 A Breedte 38 mm, Serie MT



productmerknaam	SIRIUS
productbenaming	Steekrelais
producttypebenaming	LZX
Algemene technische gegevens	
procentuele afvallende spanning met betrekking tot de ingangsspanning	30 %
schokbestendigheid	
• volgens IEC 60068-2-27	10g / 11 ms
schakelgedrag	monostabiel
uitvoering van de schakelfunctie	omschakelaar
uitvoering van de schakelfunctie geforceerde geleiding	Geen
mechanische levensduur (schakelcycli)	
• typisch	20 000 000
thermische stroom	10 A
referentiemarkering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750	K
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009	K
referentiemarkering volgens EN 61346-2	K

Stuurstroomkring/ aansturing	
stuurspanning bij AC	
• bij 50 Hz nominale waarde	115 V
• bij 60 Hz nominale waarde	115 V
stuurspanningsfrequentie	
• 1 nominale waarde	50 Hz
• 2 nominale waarde	60 Hz
voedingsspanningsfrequentie voor hulp- en stuurstroomcircuit nominale waarde	50 ... 60 Hz
arbeidsbereikfactor stuurspanning nominale waarde bij AC bij 50 Hz	
• beginwaarde	0,9
• eindwaarde	1,1
arbeidsbereikfactor stuurspanning nominale waarde bij AC bij 60 Hz	
• beginwaarde	0,9
• eindwaarde	1,1
uitvoering van de relaisaandrijving	aan een elektrische pool aangesloten
productbestanddeel steeksokkel	Geen





Hulpstroomkring	
aard van het schakelcontact	wisselcontact
materiaal van de schakelcontacten	AgNi 90/10
aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten	0
aantal maakcontacten voor hulpcontacten	0
aantal wisselcontacten	
• voor hulpcontacten	3

Hoofdstroomkring	
type spanning	AC

Aansluitingen/ klemmen	
productfunctie	
• afneembare klem	Geen

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen	
inbouwpositie	willekeurig
bevestigingswijze	houdermontage
hoogte	36,5 mm
breedte	35,5 mm
diepte	69 mm

Approbaties/ certificaten	
---------------------------	--

General Product Approval		Declaration of Conformity		other	
				Miscellaneous	Confirmation
UL	VDE		EG-Konf.		

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=LZX:MT326115>

CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=LZX:MT326115>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/LZX:MT326115>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=LZX:MT326115&lang=en

Laatste wijziging:

13-09-2019