

Koppelrelais in Industriële behuizing 3 wisselcontacten  
Breedspanning AC/DC 24 V tot 240 V Schroefaansluiting



productmerknaam	SIRIUS
productbenaming	Koppelrelais in de industriebehuizing
producttypebenaming	3RS18
<b>Algemene technische gegevens</b>	
beschermingsklasse IP	IP20
schakelgedrag	monostabiel
referentiemarkering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750	K
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009	K
referentiemarkering volgens EN 61346-2	K
stuurspanning 1 bij AC	
• bij 50 Hz	24 ... 240 V
• bij 60 Hz	24 ... 240 V
stuurspanning 1	
• bij DC	24 ... 240 V
uitvoering van de relisaandrijving	aan een elektrische pool aangesloten
productbestanddeel steeksokkel	Geen
<b>Hulpstroomkring</b>	
aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten	0

aantal maakcontacten voor hulpcontacten	0
aantal wisselcontacten	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• voor hulpcontacten</li> </ul>	3

#### Hoofdstroomkring

type spanning	AC/DC
---------------	-------

#### Uitgangen

stroombelastbaarheid van het uitgangsrelais bij AC-15	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bij 250 V bij 50/60 Hz</li> </ul>	3 A
stroombelastbaarheid van het uitgangsrelais bij DC-13	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bij 24 V</li> <li>• bij 125 V</li> </ul>	1 A 0,2 A

#### Aansluitingen/ klemmen

uitvoering van de elektrische aansluiting	schroefaansluiting
---	--------------------

#### Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

bevestigingswijze	schroef- en klikbevestiging op 35 mm DIN-rail
hoogte	102 mm
breedte	22,5 mm
diepte	91 mm

#### Approbaties/ certificaten

General Product Approval			Declaration of Conformity	
				
CCC	CSA	UL		EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



Test Certificates	other
<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>

#### Verdere informatie

**Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)**  
[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (online-bestelsysteem)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3RS1800-1HW00>

**CAX-online-generator**  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-1HW00>



Laatste wijziging:

04-09-2019