

LV HRC fuse base Sz. 00, 3-pole 160 A 690 V (1000 V) Flat terminal, 95 mm²



Versie

productmerknaam	SETRON
productbenaming	mespatroonsysteem
uitvoering van de schroefdraad / van de moer	M8
uitvoering van de schroefdraad / van de aansluitschroef	M8
uitvoering van het product	Mespatroonhouder

Algemene technische gegevens

aantal polen	3
bouwgrootte van het beveiligingssysteem / volgens EN 60269-1	overige
gebruikscategorie	zonder
Vermogensschakelaar / basistype	3NH40

Voedingsspanning

stroom / bij AC / nominale waarde	160 A
voedingsspanning	
<ul style="list-style-type: none"> • bij AC / nominale waarde • bij DC 	690 V 440 V

Elektriciteit

Nominaal stroom I_n / IEC, DIN/VDE / bij 40 Cel 147,2 A

Product Details

productbestanddeel / indraai-inrichting Geen

uitschakelvermogen grenskortsluitstroom (I_{cu})

- bij AC / nominale waarde 120 kA
- bij DC / nominale waarde 25 kA

Aansluitingen

- aansluitbare kabeldoorsnede / aan de klemaansluiting 6 ... 70 mm²

- aansluitbare kabeldoorsnede

— aan de montagerail 1,5 ... 16 mm²

— aan de steekaansluiting 2,5 ... 50 mm²

aanhaalmoment / bij Schroefaansluiting 14 N·m

uitvoering van de elektrische aansluiting

- voor hoofdstroomkring met vlakaansluiting
vlakke aansluiting

Mechanical Design

hoogte 122 mm

breedte 102 mm

diepte 60 mm

bevestigingswijze vaste montage

bevestigingswijze





- opliggende railmontage Geen


nettogewicht 709 g

Certificaten

referentiemarkering

- volgens EN 61346-2 F
- volgens IEC 81346-2:2009 F

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
 CSA	 KEMA	 UR	 EG-Konf.	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report

Shipping Approval	other
 GL	Environmental Conformations

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=3NH4030>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NH4030>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NH4030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

