

Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Twee-etageklem, voor KNX-bus in de gebouweninstallatie, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, kleur: wit, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Uw voordelen

- ✓ de push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
- ✓ de compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
- ✓ naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testafkapping beschikbaar

Commerciële gegevens

package_quantity	50
GTIN	4055626158013

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	2
aantal aansluitingen	4
nominale doorsnede	1,5 mm ²
kleur	wit
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Algemeen

test-stootspanning	6 kV
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
maximaal vermogensverlies onder nominale omstandigheden	0,56 W (bij aansluiting van meerdere etages verveelvoudigt de waarde)
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
nominale stroom I _N	16 A
belastingsstroom maximaal	16 A
nominale spanning U _N	500 V
open zijwand	Ja

Afmetingen

breedte	3,5 mm
---------	--------

Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Technische gegevens

Afmetingen

lengte	78,8 mm
hoogte NS 35/7,5	48,2 mm
hoogte NS 35/15	55,7 mm

Aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede massief	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	26
max. aderdoorsnede AWG	14
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	1 mm ²
striplengte	8 mm ... 10 mm
teststift	A1 / B1

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
China RoHS	Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 4.0	EC000897
-----------------	----------

Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Classificaties

ETIM

ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Toelatingen

LR / GL / BV / NK /

Toelatingsdetails

LR 

GL 

BV 

NK ClassNK

Toebehoren

Eindplaat

D-PTTBS 1,5/S - 3214699



D-PTTBS 1,5/S-KNX - 3214664



Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Toebehoren

Schroefgereedschap

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



ST-BW 0 - 1200135



verticale brug

FBS 1,5/S-PV - 3216263



Coderingshouders

STP 3,5-2 - 0830131



Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Toebehoren

Dokumentation

PT-IL - 3208090



Steekbrug

FBS 2-3,5 - 3213014



FBS 3-3,5 - 3213027



FBS 4-3,5 - 3213030



FBS 5-3,5 - 3213043



Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Toebehoren

FBS 10-3,5 - 3213056



FBS 20-3,5 - 3213069



FBS 2-3,5 BU - 3213086



FBS 3-3,5 BU - 3213099



FBS 4-3,5 BU - 3213109



FBS 5-3,5 BU - 3213112



Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Toebehoren

FBS 10-3,5 BU - 3213125



FBS 20-3,5 BU - 3213138



FBS 2-3,5 GY - 3213153



FBS 3-3,5 GY - 3213167



FBS 4-3,5 GY - 3213180



Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Toebehoren

FBS 5-3,5 GY - 3213183



FBS 10-3,5 GY - 3213196



FBS 20-3,5 GY - 3213206



montagerail

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Toebehoren

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Toebehoren

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Toebehoren

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Toebehoren

klemmencodering niet gecodeerd

ZB 3,5:UNBEDRUCKT - 0829414



UCT-TM 3,5 - 0829484



ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392



UCT-TMF 3,5 - 0829486



TMT (EX9,5)R - 0828295



Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Toebehoren

US-TM 100 - 0829255



klemmencodering gecodeerd

ZB 3,5 CUS - 0829415



ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801404



ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - 0801405



UCT-TM 3,5 CUS - 0829581



Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Toebehoren

ZBF 3,5 CUS - 0829394



ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407



UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644



Teststekker

MPS-MT - 0201744



Isolatiehuls

Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Toebehoren

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Toebehoren

MPS-IH BK - 0201731



Engineerings- en coderingssoftware

CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Eindsteunen

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



Twee-etageklem - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD - 3214662

Toebehoren

E/NS 35 N - 0800886



Tekeningen

schakelschema



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>