

Gebruiksaanwijzing

Fijnmechanica bankschroef 360°

Bestelnr. 1897813

Beoogd gebruik

Dit product kan worden vastgeklemd aan een gepast werkoppervlak en is bedoel voor licht werk voor bijvoorbeeld hobbyisten, metaalwerk en sieraden. Een kogelgewricht draait en vergrendeld op verschillende hoeken om het werkstuk te plaatsen. De verticale en horizontale klemmen met V-groeven worden geleverd met verwijderbare rubberen bekken om de kwetsbare oppervlakken te beschermen tegen inkervingen.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik tot andere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter hand worden gesteld.

Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsinhoud

- Bankschroef
- Gebruiksaanwijzing

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.



Verklaring van tekens



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijlsymbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.


a) Algemene informatie

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, stoom en damp.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

b) Bankschroef

- Verwijder de rubberen mancheklep niet, dit houdt het vuil en stof uit het kogelgewricht. Dit product moet worden gemonteerd op een stevig oppervlak dat de bankschroef en het werkstuk kan ondersteunen.
- Controleer of het werkoppervlak de maximale lading van de bankschroef kan ondersteunen.
- Zorg dat het werkstuk stevig op zijn plek vastzit voor u begint met werken.
- Probeer de klemkracht niet te vergroten door een verlengstuk aan de hendels toe te voegen. Te strak aandraaien kan het werkoppervlak, het vastgeklemd object en de bankschroef beschadigen. Gebruik de minimale klemkracht om het werk te doen.
- REIK NIET TE VER. Zorg er altijd voor dat u stevig en stabiel staat.
- GEBRUIK OOG- EN HANDBESCHERMING. Draag een goedgekeurde veiligheidsbril en werkhandschoenen tijdens gebruik.

Bedieningselementen



- 1 Kaak (met rubberen bekken)
- 2 Wartelarm
- 3 Schuifschroefhendel
- 4 Rubberen mancheklep
- 5 Wartelhendel
- 6 Klemmschacht met drukbepunt
- 7 Klemmschroefhendel
- 8 Bankschroefbehuizing

Gebruik

a) Rubberen kaakbekken



Gebruik rubberen kaakbekken om krassen of inkervingen van kwetsbare werkstukken te voorkomen.

Gebruik de klem zo ver mogelijk op het werkoppervlak, controleer of de klemkaken goed contact hebben met het werk, bijv. met solderen. De hitte kan ervoor zorgen dat de bekken vervormen of verbranden.

- De rubberen klembekken zijn ontworpen om over de metalen kaken te worden geplaatst (1).
- Ze moeten worden gebruikt om kwetsbare werkstukken te beschermen tegen krassen en inkervingen en om de grip te verbeteren.

b) De bankschroef vastklemmen

- Draai de klemmschroefhendel los (7) tot de klem breed genoeg is om op het werkoppervlak te plaatsen.
- Schuif de klem zo ver mogelijk op het werkoppervlak, controleer of de klemkaken goed contact hebben met het oppervlak.
- Draai de schroefhendel aan (7) om de bankschroef aan het werkoppervlak te bevestigen.

c) Het werkstuk vastklemmen

- Draai de schuifschroefhendel los (3) om de kaken te openen (1).
- Lijn het werkstuk uit tussen de kaken.
- Draai de schuifschroefhendel aan (3) tot de kaken goed contact hebben met het werkstuk.
- Controleer of het werkstuk stevig vastgeklemd zit en dat het maximale oppervlak van de kaken het object ondersteunen.

d) Bankschroefwartel

- Draai de wartelhendel (5) naar links om de wartelarm te ontgrendelen.
→ Als u de wartel wilt vrijgeven wanneer deze vergrendeld is, moet u mogelijk de klemspanning lossen maken door de bankschroefbehuizing (8) lichtjes te duwen met uw handpalm.
- Pas de wartelarm (2) naar wens aan.
- Draai de wartelhendel (5) aan om de positie te vergrendelen.

Onderhoud en reiniging

- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of steringen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.
- Houd de bankschroef droog.

Verwijdering



Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren. Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Materiaal bankschroefbehuizing.....	Aluminium
Wartel	360°
Kaakbreedte	70 mm
Kaakopening.....	65 mm (55 mm met kaakbekken)
Keeldiepte.....	41 mm
Klemkaak.....	max. 47 mm
Formaat kaakbek.....	70 x 20 mm
Bedienings-/opslagcondities.....	0 tot +40°C, 10 – 90% relatieve vochtigheid
Afmetingen (B x H x D).....	147 x 130 x 305 mm
Gewicht.....	1,6 kg