



TOOLCRAFT

(NL) Gebruiksaanwijzing

Vetpers 80 g

Bestnr. 1932032

Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld voor gebruik als een dispenser voor los vet. De kleine koppelingsopening verhoogt de precisie.

Om veiligheids- en goedkeuringsovereenkomsten mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik tot andere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter hand worden gesteld.

Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.



Leveringsomvang

- Vetpers
- Gebruiksaanwijzing

Bijgewerkte gebruiksaanwijzingen:

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:

- zichtbaar is beschadigd,
- niet meer naar behoren werkt,
- gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
- onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

b) Vetpers

- Gebruik niet in de buurt van een open vlam.
- Gebruik niet met olie of vet met lage vloeibaarheid. Dit kan lekkage veroorzaken.
- Lees de waarschuwingen van de vetfabrikant voor gebruik.
- Gebruik schoon vet. De vetpers is niet geschikt voor gebruik in de voedselindustrie.

Bedieningselementen



- 1 Koppeling
- 2 Kopmodule
- 3 Cilinder
- 4 Plaat (intern)
- 5 Afdekkap
- 6 Zuiger

Vulinstructies

- Draai de cilinder (3) van de kopmodule (2) los.



Controleer of de plaat (4) helemaal onderaan de cilinder (3) is. Indien nodig, gebruikt u een schroevendraaier (of iets vergelijkbaars) om deze omlaag te duwen.

- Vul de cilinder (3) met uw vingers of een spatel met vet. Draag handschoenen.
- Druk het vet samen door de afdekkap (5) tegen de palm van uw hand te vullen.
- Blijf vet toevoegen tot de cilinder (3) vol is.
- Bevestig de kopmodule (2) losjes en plaats een schroevendraaier (of iets vergelijkbaars) in de uitsnede in de afdekkap (5).
- Druk de plaat (4) in het vat om het vet verder samen te persen. Dit helpt bij het oppompen door luchtzakjes vrij te geven.



Stop met drukken als er vet tussen de kopmodule (2) en de cilinder (3) uitsijpelt.

- Draai de kopmodule (2) vast en veeg overtollig vet weg.
- Pomp de zuiger (6) tot er vet uit de koppeling (1) stroomt.

Probleemoplossing

Er wordt geen vet afgegeven

- Er zit lucht vast in het vet. Draai de kopmodule (2) los en druk op de plaat (4) om luchtzakjes te verwijderen en draai de kopmodule weer dicht.
- Bij koude temperaturen kan het vet dikker worden of stollen en kan het niet door de koppeling (1) lopen. Raadpleeg de informatie van de vetfabrikant betreffende de bedrijfstemperatuur.
- De koppeling (1) kan verstopt komen te zitten met vuil, controleer op blokkades.

Onderhoud en reiniging

- Houd de buitenkant van het vetpistool schoon en vrij van vet.
- Wanneer het niet in gebruik is, bewaart u het op een droge locatie.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of stringen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

Verwijdering



Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Capaciteit..... 80 cm³
 Druk..... 69 bar
 1000 PSI

Koppelingstoeloop... 50°
 Koppelingsspunt..... ø50 mm
 Cilinder..... ø40 mm
 Afmetingen 120 x 146 x 40 mm
 (B x H x D)
 Gewicht..... 270 g (leeg)

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle rechten incl. vertaling voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook gedeeltelijk, is verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand ten tijde van het drukken.