



## Kamerthermostaat met touch display, alpine wit glanzend

**Type** CRCA-00/11  
**Catalog No.** 187711  
**Alternate Catalog No.** CRCA-00/11

## Leveringsprogramma

|                        |  |                             |
|------------------------|--|-----------------------------|
| Producttype            |  | Sensor Controller           |
| Montagetype            |  | Oppervlakmontage            |
| Power supply           |  | Battery                     |
| Sensortype             |  | Temperaturen<br>Vochtigheid |
| Druknopcompatibiliteit |  | 55 mm (universeel)          |
| Kleur                  |  | Alpenwit                    |

## Technische gegevens ETIM 7.0

|  |            |                                     |
|--|------------|-------------------------------------|
| Installatiebus-systemen (EG000032) / Ruimtetemperatuurregelaar bussysteem (EC001101)   |            |                                     |
| Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Bussysteem / Bussysteem-ruimtetemperatuurregelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-31-33 [AKE301014]) |            |                                     |
| Bussysteem KNX   |            | Nee                                 |
| Bussysteem KNX radiofrequent   |            | Nee                                 |
| Bussysteem radiofrequent   |            | Ja                                  |
| Bussysteem LON   |            | Nee                                 |
| Bussysteem Powerline   |            | Nee                                 |
| Andere bussystemen   |            | xComfort                            |
| Radiofrequent bidirectioneel   |            | Ja                                  |
| Samenstelling  |            | Basiselement met complete behuizing |
| Montagewijze   |            | Opbouw (stucwerk)                   |
| Met decentrale bediening   |            | Ja                                  |
| Met diefstal-/demontagebescherming   |            | Nee                                 |
| Met LED indicatie  |            | Nee                                 |
| Met display  |            | Ja                                  |
| Aantal binaire ingangen  |            | 0                                   |
| Materiaal  |            | Kunststof                           |
| Kwaliteitsklasse   |            | Thermoplast                         |
| Oppervlaktebescherming   |            | Geen (onbehandeld)                  |
| Uitvoering oppervlakte   |            | Glanzend                            |
| Kleur  |            | Wit                                 |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)   |            | 9010                                |
| Transparant  |            | Nee                                 |
| Externe voeler   |            | Ja                                  |
| Handmatige waarde-instelling   |            | Ja                                  |
| Aanwezigheidsdrukker   |            | Nee                                 |
| Parallel bedrijf mogelijk  |            | Ja                                  |
| Beschermingsgraad (IP)   |            | IP20                                |
| Busaansluiting incl.   |            | Ja                                  |
| Klasse temperatuurregelaar   |            | IV                                  |
| Energieverbruik standby (solstandby)   | Watt       | 0.05                                |
| Min. diepte van de inbouwdoos  | Millimeter | 0                                   |