



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

Krachtige Soldeerbout 100 W

Bestelnr. 2226764

Beoogd gebruik

Dit product is een soldeerbout geschikt voor veeleisende en mechanische soldeertoepassingen, zoals voor plaatmetaal en installatiewerk. Het heeft een gekromde stift en wordt direct aangesloten op een stopcontact.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang


- Soldeerbout
- Houder
- Gebruiksaanwijzing




Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

Veiligheidsinstructies

 Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.



a) Speciale veiligheidseisen

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- **WAARSCHUWING** - Dit gereedschap moet op de steun worden geplaatst wanneer niet in gebruik.

b) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.




e) Werkveiligheid

- Zorg dat er voldoende verlichting is.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het solderen. Dampen kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid.
- Was uw handen grondig nadat u met de soldeerbout hebt gewerkt. Dit is vooral van toepassing als u met loodhoudend soldering werkt.
- Stop geen soldeerlegeringen in uw mond. Eet of drink niet tijdens het solderen.


- Draag geschikte beschermende kleding en een veiligheidsbril tijdens het solderen. Vloeibare/spetterende soldering kan ernstige brandwonden of oogschade veroorzaken!
- Volg bij installatie in een industriële omgeving de voorschriften voor ongevallenpreventie voor elektrische systemen en apparatuur van een veiligheidsinstantie of vergelijkbare instelling in uw land.

Bedieningselementen



- | | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1 Gekromde stift | 3 Loop | 5 Handgreep |
| 2 Schroef voor stiftbevestiging | 4 Aan-/uitschakelaar: AAN (I) / UIT (O) | 6 Stroomsnoer |

De steun instellen



- Zet de steun voorzichtig neer door de houders 90° omhoog te buigen, zoals staat afgebeeld.
- De steun niet te ver buigen of te vaak aanpassen, anders kan het metaal breken.

Bediening

1. Steek de stekker in een stopcontact.
2. Stel de aan-/uitschakelaar in op AAN (4).
 - De stift heeft ongeveer 18 minuten nodig om volledig te verhitten.
 - Plaats de soldeerbout op zijn steun wanneer niet in gebruik of wanneer u even een pauze neemt.
3. Stel de aan-/uitschakelaar in op de stand UIT en koppel los van de voeding wanneer u klaar bent met het werk. Laat het product volledig afkoelen voordat u deze opbergt.

De soldeerstift vervangen/draaien

1. Zorg ervoor dat de soldeerbout is losgekoppeld van de voeding en volledig afgekoeld is.
2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de bevestigingsschroeven (2) van de stift los te draaien. Draai de schroeven net los genoeg zodat de stift vrij kan draaien of verwijderd kan worden.
3. Draai de gekromde stift naar de gewenste positie of vervang deze.
4. Zet de soldeerstift vast door alle schroeven vast te draaien. De schroeven dienen vast genoeg te worden aangedraaid zodat de stift tijdens normaal gebruik niet kan bewegen.

Onderhoud en reiniging

- Houd de soldeerstift altijd vertind voordat u het apparaat uitschakelt of voor langere tijd opbergt.
- Reinig de soldeerstift nooit met ruwe, schurende materialen zoals vijlen.
- Wrijf opgebouwde oxide op de soldeerstift lichtjes met schuurpapier, veeg schoon en verhit en vertind de soldeerstift vervolgens onmiddellijk om oxidatie van de natte oppervlakte te voorkomen.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of steringen kunnen veroorzaken.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren. Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Ingangsspanning	230 V/AC, 50 Hz
Vermogen	100 W (±10 %)
Temp.	max. 420 °C
Verwarmingstijd	ong. 18 minuten om 420 °C te bereiken
Kabel	H05RR-F, 3 x 0,75 mm ²
Stift	ø9,5 mm
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	0 tot +40°C, 20 - 90 % RV (niet condensierend)
Lengte voedingskabel	ong. 1,4 m
Afmetingen (B x H x D)	408 x 126 x 51 mm
Gewicht	647 g



Ga naar de Conrad-website en zoek naar artikelnr. **2226764** voor meer informatie over optionele accessoires, reserveonderdelen of vervangende onderdelen.

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2226764_v1_0620_02_dh_m_nl