



Club Speakers

Kies multi-element luidsprekers en componentsystemen, ontworpen om JBL-prestaties van wereldklasse te leveren. Met een superieure vorm die past in de meeste inbouwlocaties voor luidsprekers.



Club 322F



Club 422F



Club 522F



Club 620F



Club 622



Club 602C



Club 602CTP



Club 6422F



Club 8622F



Club 9632



Club 3412T

Pro Car Audio by JBL.

Club coaxiaal- en component-luidsprekers maken JBL nu beschikbaar voor meer verschillende soorten voertuigen. Hun compacte ontwerp betekent dat ze in meer voertuigen passen dan veel van onze concurrenten, en hun hoge gevoeligheid levert uitstekende prestaties, zelfs met fabriekssystemen met bescheiden vermogen. Sterke polypropyleen cones met het Plus One™ ontwerp leveren krachtige bas en jarenlang gebruiksplezier. Edge-driven silk dome tweeters leveren een bredere en betere hoge frequentierespons, nooit storend ongeacht het uitgangsniveau. Starfish™ Tweeter Mounting Adapter en I-Mount Tweeter Mounting Kit in component luidsprekersysteem zorgen voor eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in een aantal standaardmaten—3", 4", 5-1/4", 6-1/2", 6" x 8" en 4" x 6" coaxiaal, 6" x 9" 3-weg, en 3/4" Tweeter — het is de perfecte upgrade van fabrieksluidsprekers.

Funcies

- ▶ Plus One™ woofer cone architectuur
- ▶ Edge-driven soft dome tweeter
- ▶ Gespecificeerd ondiep ontwerp voor meer montage mogelijkheden
- ▶ Instelbaar tweeter uitgangsniveau
- ▶ Akoestisch gedempte, UV-bestendig polypropyleen cone
- ▶ Grotere magneet, groter verwerkingsvermogen
- ▶ Speciale Tweeter Pod ontwerp voor akoestische aanpassingen op verschillende luisterpositie
- ▶ Starfish™ Tweeter Mounting Adapter
- ▶ I-Mount Tweeter Mounting Kit

Technische specificaties:

Plus One™ woofer cone architectuur

Gepatenteerde (US patent #7,548,631) Plus One™ cones bieden meer totale luidspreker-cone oppervlakte dan andere luidsprekers van dezelfde grootte, wat resulteert in hogere gevoeligheid, verhoogd lagefrequentie-uitvoer en meer muzikaal karakter.

Edge-driven soft dome tweeter

De Club 422F, Club 522F, Club 622, Club 8622F, Club 9632 beschikken over een volledige, edge-driven silk dome tweeter, die een bredere en betere hoge frequentierespons bieden dan andere meer gangbare w-domes, ongeacht het uitgangsvermogen.

Gespecificeerd ondiep ontwerp voor meer montage mogelijkheden

Club 620F-gespecificeerd compact ontwerp voor 6-1/2" past in nagenoeg alle huidige voertuigen. Dat betekent kenmerkend JBL-geluid in meer voertuigen dan ooit.

Instelbaar tweeter uitgangsniveau

De Club 622 en Club 602C, Club 602CTP componentsystemen bieden een tweeter output niveaucontrole van 0dB of +3dB om de systeemlineariteit op basis van installatielocatie te optimaliseren.

Akoestisch gedempte, UV-bestendig polypropyleen cone

Elke Club luidspreker woofer cone is ontworpen om zuivere, niet-resonante geluidskwaliteit te leveren, terwijl ze bestand zijn tegen de hitte en vochtigheid waaraan voertuigen worden blootgesteld.

Grotere magneet, groter verwerkingsvermogen

De nieuwe Club lineup beschikt over een grotere magneet en verwerkt een hoger vermogen dan concurrenten op vergelijkbare prijspunten.

Speciale Tweeter Pod ontwerp voor akoestische aanpassingen op verschillende luisterposities

Het Club 602CTP Component luidsprekersysteem beschikt niet alleen over Starfish™ Tweeter Mounting Adapter en I-Mount Tweeter Montagekit, maar biedt tevens een nieuwe installatiemogelijkheid - Tweeter Pod. Eenvoudig te installeren, en wat nog belangrijker is, de hoek van de tweeter pod kan omhoog en omlaag worden gezet, zelfs na montage, waarmee je de akoestische prestaties op verschillende luisterposities kunt bepalen.

Starfish™ Tweeter Mounting Adapter

Het Club 602C component-luidsprekersysteem is voorzien van de Starfish™ tweeter mounting adapter. De Starfish tweeter mounting adapter zorgt voor eenvoudige installatie van de tweeter achter fabriekroosters en op locaties zoals deurstijlen. Het biedt ook zes break-off mounting tabs voor verschillende montage-configuraties. De tweeter kan gemonteerd worden op oppervlaktes of kan ingebouwd worden. De tweeter is gemakkelijk te bereiken en hoeft voor onderhoud niet in zijn geheel verwijderd te worden.

I-Mount Tweeter Mounting Kit

Het I-Mount™ (Patent Nr. 5.859.917) tweeter-mounting systeem zorgt voor gemakkelijke en veelzijdige installatie van tweeters in elk van de componentsystemen. Geleverd met vlakke en oppervlakte montage hardware. De 1-3/4" uitsnede en 1" montagediepte maakt installatie eenvoudig. Dit biedt de mogelijkheid de tweeter vlak te monteren en tot ±40 graden te kantelen. Wartels worden meegeleverd om alles op zijn plaats te houden, en de tweeter kan worden vervangen zonder het hele systeem te verwijderen.

Verpakkingsinhoud:

Club 322F

2 x luidsprekers
1 x schuim pakking

8 x Speed clips
2 x spacers
2 x ringen

Club 422F

2 x luidsprekers
1 x schuim pakking

Club 602CTP

2 x luidsprekers
2 x roosters
2 x kunststof adapterringen met meerdere gaten
1 x schuim pakking
2 x Crossovers
2 x Tweeters
2 x Flushmount cups
2 x flushmount adapters met schroefdraad
2 x Surface-mount cups
2 x Starfish tweeter mounts
2 x Kunststof sluitmoeren
36 x schroeven
8 x Speed clips
4 x Spacers
2 x ringen
2 x Tweeter pod
2 x 2 M foam

Club 522F

2 x luidsprekers
1 x schuim pakking

Club 620F

2 x luidsprekers
1 x schuim pakking
16 x schroeven
8 x Speed clips
8 x kunststof adapterringen met meerdere gaten

Club 622

2 x luidsprekers
2 x roosters
1 x schuim pakking
16 x schroeven
8 x Speed clips
8 x kunststof adapterringen met meerdere gaten

Club 3412T

2 x Tweeters
2 x Flushmount cups
2 x flushmount adapters met schroefdraad
2 x Surface-mount cups
2 x Starfish tweeter mounts
2 x Kunststof sluitmoeren
6 x schroeven
2 x in-line crossover pigtail
2 x Spacers
2 x ringen

Club 6422F

2 x luidsprekers
1 x schuim pakking

Club 8622F

2 x luidsprekers
1 x schuim pakking

Club 9632

2 x luidsprekers
2 x roosters
1 x schuim pakking
8 x schroeven
8 x Speed clips

Club 602C

2 x luidsprekers
2 x roosters
2 x kunststof adapterringen met meerdere gaten
1 x schuim pakking
2 x Crossovers
2 x Tweeters
2 x Flushmount cups
2 x flushmount adapters met schroefdraad
2 x Surface-mount cups
2 x Starfish tweeter mounts
2 x Kunststof sluitmoeren
30 x schroeven



Funcities en eigenschappen

Club 322F

3-1/2" (87mm) 2-weg auto luidspreker

Belastbaarheid: 25W RMS, 75W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V/m): 89dB
Frequentiebereik: 90Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 422F

4" (100mm) 2-weg auto luidspreker

Belastbaarheid: 35W RMS, 105W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 90dB
Frequentiebereik: 75Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 522F

5-1/4" (130mm) 2-weg auto luidspreker

Belastbaarheid: 45W RMS, 135W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 91dB
Frequentiebereik: 75Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 620F

Ondiep-gemonteerde 6-1/2" (160mm) 2-weg auto luidspreker

Belastbaarheid: 55W RMS, 165W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
Frequentiebereik: 55Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 622

6-1/2" (160mm) 2-weg auto luidspreker, ontworpen voor betere geluidsprestaties

Belastbaarheid: 60W RMS, 180W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 93dB
Frequentiebereik: 48Hz – 21kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 602C

6-1/2" (160mm) 2-weg componenten luidsprekersysteem

Belastbaarheid: 70W RMS, 210W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
Frequentiebereik: 55Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 602CTP

6-1/2" (160mm) 2-weg component-luidsprekersysteem met Tweeter Pod

Belastbaarheid: 70W RMS, 210W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
Frequentiebereik: 55Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 6422F

4" x 6" (100mm x 152mm) 2-weg auto luidspreker

Belastbaarheid: 40W RMS, 120W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
Frequentiebereik: 75Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 8622F

6" x 8" (152mm x 203mm) 2-weg auto luidspreker

Belastbaarheid: 60W RMS, 180W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 93dB
Frequentiebereik: 65Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 9632

6" x 9" (152mm x 230mm) 3-weg auto luidspreker

Belastbaarheid: 85W RMS, 255W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 93dB
Frequentiebereik: 50Hz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 3412T

3/4" (19mm) Edge-Driven Dome Tweeter

Belastbaarheid: 50W RMS, 150W piek
Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
Frequentiebereik: 3kHz – 20kHz
Nominale impedantie: 3,0 ohms