



MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 1P+N, In: 63 A, Un AC: 230 V

Ausführung			
Produkt-Markename	MINIZED		
Produkt-Bezeichnung	Lasttrennschalter mit Sicherungen		
Allgemeine technische Daten			
Polzahl	2		
Polzahl / Anmerkung	1P+N		
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	D02		
Überspannungskategorie	4		
Spannung			
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	6 kV		
Versorgungsspannung			
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	230 V		
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern		
Verlustleistung			
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	4 W		
Strom			
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	63 A		
Produktdetails			
Produkteigenschaft / plombierbar	Ja		
Anschlüsse			
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss			
• minimal	2,5 N·m		
• maximal	3 N·m		
Mechanischer Aufbau			
Höhe	70 mm		
Breite	54 mm		
Tiefe	90 mm		
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht		
Nettogewicht	291 g		
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SG7153>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SG7153>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SG7153

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





