

SITOR fuse link, with blade contacts, NH1, In: 250 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, front indicator



| Versie   |                              |
|--|------------------------------|
| productmerknaam  | SETRON                       |
| productbenaming  | SITOR-smeltpatroon           |
| uitvoering van het product   | met mescontacten             |
| uitvoering van de verklikker   | karacteristieke kopmelder    |
| uitvoering van het schakelcontact  | met mescontacten, verzilverd |
| uitvoering van de smeltpatroon   | SITOR, bouwwijze NH          |
| Algemene technische gegevens   |                              |
| bouwgrootte van het beveiligingssysteem / volgens EN 60269-1                               | NH1                          |
| bedrijfsklasse van de smeltpatroon   | gS                           |
| veranderlijke belastingsfactor (WL)  | 1                            |
| Voedingsspanning   |                              |
| type spanning  | AC/DC                        |
| stroom / bij AC / nominale waarde  | 250 A                        |
| voedingsspanning   |                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>bij AC / nominale waarde</li> <li>bij DC</li> </ul> | 690 V<br>250 V               |

## Schakelvermogen

schakelvermogen stroom

- volgens IEC 60947-2 / nominale waarde 100 kA

## Losbandigheid

vermogensverlies [W] 30 W

vermogensverlies [W]

- bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool 30 W
- maximaal 30 W

## Product Details

productbeschrijving geen onverwisselbaarheid

## Mechanical Design

inbouwpositie willekeurig, bij voorkeur verticaal

## Eisen aan de omgeving

omgevingstemperatuur -20 ... +50 °C

milieucategorie -20 tot +50 bij 95 % relatieve luchtvochtigheid

## Certificaten

referentiemarkering

- volgens EN 61346-2 F
- volgens IEC 81346-2:2009 F

**General Product Approval**

**Declaration of Con-  
formity**

**other**



CCC



UR



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## Verdere informatie

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3NE1227-0>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NE1227-0>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE1227-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1227-0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



