



# HSM SECURIO AF300 - 4,5 x 30 mm



## Datavernietiger HSM SECURIO AF300 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij de werkplek. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 300 vel en enkel ingevoerd papier.

### Specificaties

<b>Productnr.:</b>	2093121	<b>Invoerbreedte:</b>	240 mm
<b>EAN</b>	4026631076494	<b>Opvangvolume/-capaciteit:</b>	35 l
<b>Vernietigingswijze:</b>	snippers	<b>Opvangcapaciteit per versnippering (80 g):</b>	415
<b>Snijgrootte:</b>	4,5 x 30 mm	<b>Geluidsniveau (leegloop):</b>	ca. 56 dB(A)
<b>Veiligheidsniveau (DIN 66399):</b>	E-3   F-1   O-3   P-4   T-4	<b>Breedte x Diepte x Hoogte:</b>	395 x 381 x 740 mm
<b>Snijcapaciteit in vellen 80g/m<sup>2</sup>:</b>	12 - 14	<b>Gewicht:</b>	18,473 kg
<b>Autofeed in vellen:</b>	300	<b>Snijgoed:</b>	Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard, CD/DVD
<b>Opgenomen vermogen / motor:</b>	500 W		
<b>Spanning / Frequentie:</b>	230 V / 50 Hz		

### Productinformatie



Inductiegeharde volstalen snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in de stand-by-modus door het intelligente aansturingconcept EcoSmart.



De opvangbak is eenvoudig uitneembaar en te legen.



### Ook geschikt voor duurloop

De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en betrouwbare duurzaamheid (vanaf HSM SECURIO AF150).



### Nanogrip Technologie

De datavernietiger met autofeed beschikt over een speciaal ontwikkelde invoer- en transportwals met Nanogrip Technologie en trekt blad voor blad van de papierstapel veilig naar binnen.



### Nuttige dubbelfunctie

Tijdens de autofeed-stapelverwerking is het mogelijk, gelijktijdig handmatig papier in te voeren.



### Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



### Start-/stop automatische

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



### Op wieltjes verrijdbaar

De datavernietiger is eenvoudig en gemakkelijk op wielen verrijdbaar (vanaf HSM SECURIO AF150).



[www.bbuer-engel.de/iz174](http://www.bbuer-engel.de/iz174)

Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur in veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 (volgens ISO/IEC 21964).  
\*Geldigheid vanaf HSM SECURIO AF150.



\* HSM SECURIO AF150, AF300

[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

**HSM**®