

auxiliary current switch, Central half module



Versie	
productmerknaam	SENTRON
productbenaming	afstandsschakelaar
uitvoering van de stroomstootschakelaar	mechanisch voor centrale besturing
Algemene technische gegevens	
pulsduur / minimaal	50 ms
potentiaalscheiding / tussen magneetspoel en contact	Ja
schakelspanning / van de contacten / bij AC / minimaal	10 V
schakelstroom / bij AC / per contact / minimaal	100 mA
Voedingsspanning	
type spanning	AC
Bescherminingsklasse	
bescherminingsklasse IP	IP20
Schakelvermogen	
schakelvermogen stroom	16 A
<ul style="list-style-type: none"> bij cos phi 0,6 	16 A

Product functie

productfunctie / directe bediening	Ja
------------------------------------	----

Aantal

aantal verbreekcontacten	0
--------------------------	---

aantal maakcontacten	0
----------------------	---

aantal wisselcontacten	0
------------------------	---

Mechanical Design

hoogte	90 mm
--------	-------

breedte	9 mm
---------	------

breedte van de opening / van de contacten	1,2 mm
---	--------

diepte	73 mm
--------	-------

inbouwhoogte	90 mm
--------------	-------

inbouwdiepte	73 mm
--------------	-------

aantal module-eenheden breedte	0,5
--------------------------------	-----

bevestigingswijze	DIN-rail
-------------------	----------

inbouwpositie	horizontaal en verticaal
---------------	--------------------------

nettogewicht	45 g
--------------	------

Eisen aan de omgeving

omgevingstemperatuur	-25 ... +70 °C
----------------------	----------------

Certificaten

referentiemarkering	
---------------------	--

<ul style="list-style-type: none">• volgens EN 61346-2	K
--	---

<ul style="list-style-type: none">• volgens IEC 81346-2:2009	K
--	---

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=5TT4931>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/5TT4931>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4931

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



