

INSTA contactor with 4 NC contacts Contact for 230 V AC, 400V 40A  
Control AC/24 V DC



Versie	
productmerksnaam	SENTRON
productbenaming	Insta-contactors
uitvoering van het product	4 verbreekcontacten
type spanning / van de bedrijfsspanning	AC
type spanning / voor het schakelen	AC/DC
Voedingsspanning	
stroom / bij AC / nominale waarde	40 A
bedrijfsspanning / nominale waarde	
• minimaal	400 V
• maximaal	400 V
Beschermingsklasse	
beschermingsklasse IP	IP20
Losbandigheid	
vermogensverlies [W] / bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool	4 W
Hoofd-circuit	

bedrijfsstroom / nominale waarde	40 A
----------------------------------	------

### Stuurstroom

stuurspanning	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nominale waarde</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nominale waarde / maximaal</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bij DC / nominale waarde</li> </ul>	24 V

### Product Details

productbestanddeel / schuifschakelaar voor handmatige schakeling	Geen
productuitbreiding / inbouwbaar / bijkomende technische voorzieningen	Ja

### Aantal

aantal verbreekcontacten	4
aantal maakcontacten	0

### Mechanical Design

hoogte	90 mm
breedte	53,5 mm
diepte	71 mm
inbouwdiepte	64 mm
aantal module-eenheden breedte	3
nettogewicht	150 g

### Certificaten

referentiemarkering	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens EN 61346-2</li> </ul>	Q
<ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens IEC 81346-2:2009</li> </ul>	Q

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>
---------------------------------	----------------------------------



[Miscellaneous](#)



### Verdere informatie

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=5TT5043-2>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/5TT5043-2>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5043-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5043-2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>







