



ALPHA 400, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 1, H: 1400 mm, B: 550 mm, T: 210 mm, RAL 9016

| Ausführung  |                            |                 |
|---|----------------------------|-----------------|
| Produkt-Markename                                 | ALPHA 400                  |                 |
| Produkt-Bezeichnung                               | Wandschrank                |                 |
| Ausführung des Produkts                           | Aufputz                    |                 |
| Oberflächenbearbeitung                            | pulverbeschichtet          |                 |
| Schutzart und Schutzklasse                        |                            |                 |
| Schutzart IP                                      | IP43                       |                 |
| Betriebsmittelschutzklasse                        | Schutzklasse 1             |                 |
| Eignung zum Zusammenwirken / Blitzschutz          | Ja                         |                 |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch        | Nein                       |                 |
| Erscheinungsbild                                  |                            |                 |
| RAL-Farbnummer                                    | 9016                       |                 |
| Produktbestandteil                                |                            |                 |
| • Kabeleinführung                                 | Ja                         |                 |
| • Montageplatte                                   | Nein                       |                 |
| Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung | Ja                         |                 |
| Mechanischer Aufbau                               |                            |                 |
| Höhe  | 1 400 mm                   |                 |
| Breite  | 550 mm                     |                 |
| Tiefe   | 210 mm                     |                 |
| Einbautiefe                                       | 210 mm                     |                 |
| Nettogewicht                                      | 23,9 kg                    |                 |
| Material / des Gehäuses                           | Stahl                      |                 |
| <b>allgemeine Produktzulassung</b>                | <b>Prüfbescheinigungen</b> | <b>Sonstige</b> |



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

**Weitere Informationen**

- Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)  
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>
- Industry Mall (Online-Bestellsystem)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GK1122-7KA22>
- Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1122-7KA22>
- Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8GK1122-7KA22](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GK1122-7KA22)



