











Zonnebalkon elektriciteitscentrale 600W WiFi TX-271

Zonnesysteem om je energieverbruik te verminderen, incl. WiFi en beugel



-  Plug en Play
-  Omvormer
-  Zonnepaneel
-  Aansluitkabel
-  Op net systeem
-  Hoge veiligheidsnorm
-  Energiemonitoring via App
-  Beugel voor montage



- Eenvoudige installatie: aansluiten, gaan, stroom besparen
- Inclusief WiFi en TX-246 houder
- Geschikt voor wand-, vloer- en relingmontage
- Geschikt voor de meeste zonnepanelen met frame (dikte 35 mm)
- Gegevens en alarmen in real-time op de S-Miles-app
- Gegevensverzameling van energieproductie
- Lichtgewicht en compacte micro-omvormer
- Geschikt voor het terugleveren van elektriciteit aan het 230V huisnet
- Maximaal terugleververmogen van de omvormer 800W
- Ideaal voor het afdekken van de basislast overdag in huis
- MPP-tracking voor optimale teruglevering
- VDE-compatibel

Technische specificaties :

Zonnepaneel: Monokristallijn

- Kabelaansluiting: MC4
- Max. vermogen: 325W
- Bedrijfsspanning: 31,60V
- Werkende stroom: 10,29A
- Module-efficiëntie: 22,70%
- Kabellengte: Module1=90cm / Module2=90cm
- Werkende temperatuur: -40°C ~ +85°C

Micro-omschakelaar 800W

- Configurado a 600W, actualización automática tras el cambio de ley
- Potencia nominal de salida: 800VA
- Corriente nominal de salida: 3,48A
- Nominalde uitgangsspanning: 230V
- Bedrijfstemperatuur: -40°C - +65°C
- Transmissie: Ingebouwd WiFi
- Frequentiebereik: 2.412 - 2.472GHz
- Uitgestraald zendvermogen: max. 18,4dBm/69,2mW

Gewicht (totaal) / Afmetingen (Zonnepaneel): 50kg / 155,5 x 103,8 x 3,5cm

Compatibiliteit: "S-Miles Installer"- app: iOS 13.0 of hoger; Android 10.0 of hoger / EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (10-2023)

Inhoud van verpakking: 1 microinversor fotovoltaico de 800W, 2 módulo solar de 325W, 1 Soporte TX-246 para 2 paneles solares, 1 cable de conexión de 5m, 1 manual de usuario

Opbrengst:

Vermogen balkoncentrale
600 watt
Ø elektriciteitsopbrengst / jaar 570 kWh
Ø stroomopbrengst / dag 1,56 kWh

Garantie:

Zonnepaneel
25 jaar beperkte garantie van 80% vermogen
10 jaar beperkte garantie op 90% vermogen
10 jaar beperkte garantie op materiaal en vakmanschap
Micro-omvormer
12 jaar (144 maanden) beperkte garantie

Artikelnummer: 5118

