



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Het product is een axiaalventilator. De ventilator is bedoeld om de luchtuitwisseling in serverkasten en soortgelijke toepassingen te vergemakkelijken.

De ventilator kan worden gecombineerd met een vervangbaar stoffilter.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- Axiaalventilator
- Gebruiksaanwijzing

4 Accessoires

De ventilator kan worden gecombineerd met de volgende accessoires.

Uitgangsfiler = Ventilatorkap + Filtermat + Rooster

Axiaalventilator	Uitgangsfiler	Filtermat	Ventilatorkap
Bestelnr.	Bestelnr.	Bestelnr.	Bestelnr.
3193668	3193648	3193670	3193673
3193669	3193649	3193671	3193674

5 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

6 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

6.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

6.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.


6.3 Bedrijfsomgeving

- Het product is alleen bedoeld voor gebruik in droge binnenruimtes en moet worden beschermd tegen vocht en vochtigheid.
- Gebruik het product alleen als het op een vaste plek gemonteerd is (gebruik het bijvoorbeeld niet in voertuigen).
- Gebruik het product alleen in gematigde klimaten. Het is niet geschikt voor gebruik in tropische klimaten.
- Gebruik het product niet in ruimtes of onder ongunstige omgevingsomstandigheden waar brandbare gassen, dampen of stof aanwezig zijn of kunnen zijn! Dit kan een explosie veroorzaken!

6.4 Bediening

- Steek geen voorwerpen in de ventilatiegaten. Steek nooit uw handen of vingers in de ventilator. Risico op ernstig letsel!
- Gebruik het product niet meer als het product zichtbare schade vertoont, defect is of niet correct werkt (er komt rook of brandgeur vrij, hoorbare knettergeluiden, verkleuring op het product of aangrenzende oppervlakken) of als het product onder ongunstige omgevingsomstandigheden is opgeslagen.

7 Productoverzicht



- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1 Uitschakeling | 2 Axiaalventilator |
| 3 Kap (niet meegeleverd) | 4 Filtermat (niet meegeleverd) |
| 5 Rooster (niet meegeleverd) | |

8 Belangrijke opmerkingen over de installatie

- Monteer de ventilator op een verticaal oppervlak.
- Houd rekening met de draairichting en de richting van de luchtstroom voordat u de ventilator installeert. Kijk of er markeringen op de ventilatorbehuizing zijn afgedrukt.
- Lees voor de installatie altijd de bijbehorende documentatie voor de behuizing (bijv. serverkast) waarin u de filterventilator wilt installeren.

Installatiematerialen

- Gebruik installatiematerialen waarmee u de ventilator stevig kunt bevestigen.


Serverkasten

- Raadpleeg de richtlijnen van de fabrikant voor de optimale plaatsing van ventilatoren.
- Vraag bij twijfel deskundig advies.

Ventilatoren met filters

- Zorg ervoor dat de ventilator en de beschermkap zodanig zijn gemonteerd dat u het filter eenvoudig kunt verwijderen.
- Let op de boven- en onderkant en de markeringen op het filter/de kap voor de juiste installatierichting.

9 Bedrading




Label	Kleur
RED	Rood
BLK	Zwart

10 Vervangen van de filtermat

De instructies voor het vervangen van het filter zijn van toepassing op de volgende combinaties:

Uitgangsfiler = Ventilatorkap + Filtermat + Rooster

Axiaalventilator	UitgangsfILTER	Filtermat	Ventilatorkep
Bestelnr.	Bestelnr.	Bestelnr.	Bestelnr.
3193668	3193648	3193670	3193673
3193669	3193649	3193671	3193674



Om de filtermat te vervangen:

1. Ontgrendel het rooster aan de onderkant van de ventilatorkep. Steek een platte schroevendraaier in beide inkepingen (zie afb.) en draai de schroevendraaier om te ontgrendelen.
2. Verwijder het rooster.
3. Plaats een nieuwe filtermat.
4. Hang het rooster aan de bovenkant van de ventilatorkep en vergrendel het rooster door het aan de onderkant naar binnen te duwen.

11 Reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Schakel de stroomtoevoer uit en beveilig deze tegen onbedoeld inschakelen.
2. Verwijder eventueel geïnstalleerde filters en vervang deze indien nodig.
3. Maak de buitenkant van de ventilator schoon met een droge, pluisvrije doek.

12 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

13 Technische gegevens

Sleutel	Eenheid	3193668	3193669
Ingangsspanning	V/DC	24	24
Ingangsstroom	A	0,117	0,237
Stroomverbruik	W	2,8	5,7
Lagertype		Kogel	Kogel
Snelheid	tpm	4000	3200
Geluidsdruk (1 m)	dBA	57	58
Luchtdebiet	m³/u	110	220,8
Uitsparing behuizing (B x H)	mm	80 x 80	120 x 120
Installatiediepte	mm	38	38
Bedrijfstemperatuur	°C	-40 to 70 °C	-40 to +70 °C
Bedrijfsvochtigheid	% RV	30 - 95	30 – 95
Opslagtemperatuur	°C	-40 to +70 °C	-40 to +70 °C

Sleutel	Eenheid	3193668	3193669
Opslagvochtigheid	% RV	30 - 95	30 – 95
Afmetingen (B x H x D)	mm	80 x 80 x 38	120 x 120 x 38
Gewicht (ong.)	g	149	214

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3193668 3193669_V1_0924_jh_mh_nl 1585128971 11/O1 en