

7" Car Play met Touch-Display TX-320

AUX- of FM-transmissie naar uw autoradio



Snelle en eenvoudige installatie **Draadloze Car Play / Android Auto** **7" Groot capaciteif aanraakscherm** **AUX FM AUX-uitgang of FM-audiotransmissie** **128GB MicroSD-kaart tot 128 GB** **V5.0 Bluetooth V5.0**



- Draadloze Car Play/Android Auto via BT/ WiFi
- Groot capaciteif touchscreen van 7" (17,78 cm)
- AUX-uitgang of draadloze FM-audiotransmissie naar autoradio
- Ingebouwde luidspreker
- Voorruit- en dashboardbevestiging
- MicroSD-kaart tot 128 GB
- FM-bereik van 87,5 - 108 MHz
- Bluetooth V5.0
- Voedingsspanning DC12/24V

Technische specificaties:

- WiFi- bereik: Tot 10m
- WiFi- protocol: IEEE 802.11 b/g/n/ac
- WiFi- uitzendfrequentie: 2,4 GHz; 5 GHz
- WiFi- uitgezonden uitgangsvermogen max.: 40mW, 16mW
- Bluetooth: V5.0 / ~10m bereik
- BT-protocol: BR, EDR, BLE
- BT-uitzendfrequentie: 2,4 GHz
- BT-uitgezonden uitgangsvermogen max.: 2,5mW
- FM-frequentiebereik: 87,5-108 MHz
- FM-uitgezonden uitgangsvermogen max.: 50µW
- Invoer (voedingsadapter): DC 12/24V (sigarettenaansteker)
- Uitvoer (voedingsadapter): USB-C & USB-A poort, gedeeld 5V/2A
- AUX-uitgang: 3,5 mm-aansluiting
- AV-ingang: 2,5 mm-aansluiting"
- MicroSD-kaart: Max. 128GB klasse 10 U1
- MicroSD-formaat: FAT32 tot 32 GB; exFAT tot 128 GB
- Materiaal: ABS
- Gewicht / Afmetingen: 254g / (L) 19,0 x (B) 11,1 x (H) 3,7 cm

Compatibiliteit: Apple Car Play & Android Auto; Talen: EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, CZ, NL, TR

Inhoud van verpakking: 7" Car Play met Touch-Display TX-320, Voedingsadapter (USB-A; USB-C (1,5 m), AUX-kabel (1 m), Montagebeugel, Gebruiksaanwijzing

Artikelnummer: 5242

