


ROLINE USB 3.2 Gen 1 Actieve Repeater kabel, zwart, 20 m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 12.04.1072 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 12.04.1072 |
| EAN (een stuk) | 7630049617933 |

roline
Designed for Professionals



Actieve USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 verlengkabel - voor datasnelheden tot 5Gbit/s over een afstand van 20m!

- Actieve USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 verlengkabel van 20 meter
- Voor hubs, USB-sticks, externe harde schijven, printers of andere apparaten die via USB moeten worden aangesloten
- Automatische bepaling van de optimale overdrachtsnelheid
- Compatibel met USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, USB 1.1
- Ondersteunt datasnelheden tot 5 Gbps
- Plug & play
- incl. externe voeding (5V 1A DC)

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Technische specificaties

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Adapter, Terminatoren, Converter |
| Produkt type | USB 3.2 Verlengkabel |
| Kleur | zwart |
| Lengte | 20 m |

| | |
|------------------------------------|--|
| Leveringsomvang | USB 3.0 Actieve verleng Kabel |
| Overdracht kwaliteit | USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) |
| Aansluiting kant 1 (PC) | USB A Male |
| Aansluiting kant 2 (Peripherie) | USB A Female |
| Type connector kant 1 | USB 3 type A |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | USB 3 type A |
| M/F kant 2 | Female |
| Toepassing | extern |
| Afmeting (HxBxD) | Kabellengte 20 m |
| Gewicht | 1052.6 g |
| Hoogte verpakking | 150 mm |
| Breedte verpakking | 180 mm |
| Diepte verpakking | 180 mm |
| Gewicht verpakking | 1.2 kg |