



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

Platformwagen, klapbaar laadvermogen: 150 kg

Bestnr. 2303575

Beoogd gebruik

Deze platformwagen heeft een opvouwbare hendel voor compacte opslag en wordt geleverd met stil rollende, niet verwarrende, rubberen zwenkwielen. Rubberen bumpers helpen de deuropening en wanden te beschermen tegen schade.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik tot andere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter hand worden gesteld.

Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- 1 x hoofdeenheid
- 1 x 16x bout
- 2x vaste wielen
- 1x hexagonale steeksleutel
- 2x zwenkwiel
- Gebruiksaanwijzing
- 16x veerringen

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.



Verklaring van tekens



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijlsymbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.


Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, stoom en damp.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.
- Overschrijd de laadcapaciteit niet (zie technische gegevens). Houd rekening met dynamische belasting! Plotselinge bewegingen in de lading kunnen overbelasting veroorzaken wat kan leiden tot productdefecten en mogelijk letsel.
- Parkeer de platformwagen op een vlak oppervlak en maak hem vast/zorg dat hij niet om kan kantelen.
- Draag altijd schoenen met dichte neuzen die bescherming bieden tegen rollende wielen.
- Zorg dat het gewicht gelijkmatig verdeeld is op het laadoppervlak.
- Dit is geen speelgoed. Kinderen mogen de platformwagen niet bedienen.
- De vracht mag het zicht van de bediener niet blokkeren.
- Vouw de hendel uit voor gebruik.


Overzicht.



Montage-instructies

Bevestig met de meegeleverde bouten (1), veerringen (2) de zwenkwielen aan de onderkant van het platform volgens de weergegeven volgorde.

- Bevestig de vergrendelingszwenkwielen (8) aan de greepzijde, zoals weergegeven.
- Bevestig de niet-vergrendelingszwenkwielen (9) aan de voorkant.
- Draai alle bouten (1) aan met de meegeleverde hexagonale steeksleutel.



Gebruik

Vouw de hendel uit

- Kantel de hendel (5) tot deze op zijn plek is vergrendeld.

Vouw de hendel in

- Stap op de trekstang (7) en druk deze omlaag.
- Druk nu met de stang (7) omlaag de hendel (5) naar voren tot deze aansluit op het platform (3).

Wielremmen



De achterste zwenkwielen zijn uitgerust met vleugelwielremmen. Vergrendel/ontgrendel de wielremmen nooit met uw handen en draag altijd schoenen met dichte neuzen die u beschermen tegen rollende wielen. Wielen mogen alleen worden vergrendeld op een vlak oppervlak.

- Gebruik de rem door op de vergrendelingshendel te stappen.
- Ontgrendel de rem door op de tegenovergestelde hendel te stappen.

Onderhoud en reiniging

- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of steringen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

Verwijdering



Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren. Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Laadcapaciteit	max. 150 kg
Zwenkwielen.....	ø95 mm
Bodemvrijheid.....	110 mm
Wielmateriaal.....	PP en TPR
Bedrijfscondities	0 tot 40 °C, 10 – 90 % relatieve luchtvochtigheid
Opslagcondities	0 tot 40 °C, 10 – 90 % relatieve luchtvochtigheid
Dek (L x B).....	730 x 470 mm
Afmetingen (L x B x H).....	730 x 470 x 830 mm (uitgevouwen) 730 x 470 x 230 mm (opgevouwen)
Gewicht.....	7,7 kg

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle rechten incl. vertaling voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsystemen vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook gedeeltelijk, is verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand ten tijde van het drukken.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2303575_v1_1120_02_dh_m_nl