


VALUE USB 3.2 Gen 1 naar Gigabit Ethernet Converter + 3 poorts USB hub

Art.nr.	12.99.1116
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	12.99.1116
EAN (een stuk)	7630049611993



Met deze adapter kunt u uw Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop of PC met USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A interface eenvoudig aansluiten op een Gigabit Ethernet netwerk! Tegelijkertijd kunt u de HUB-functie gebruiken om tot drie extra apparaten/periferieën aan te sluiten.

- Ondersteunt USB 3.0 / 3.2 Gen 1
- Eenvoudige installatie - gewoon de converter op de USB-poort aansluiten, de LAN kabel aansluiten - klaar!
- Ondersteunt Gigabit Ethernet met Auto Onderhandeling, Auto-MDI/-MDIX en Halfvolle Duplex en Gigabit Ethernet met Auto Onderhandeling
- LED displays voor Link en Snelheid
- Extra USB hubfunctie met drie poorten
- USB Micro B interface voor optionele voeding

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Netwerk-Adapter
Produkt type	Gigabit Ethernet Converter

Kleur	zilver
Lengte	0.1 m
Leveringsomvang	Converter
Bus-Systeem	USB
LAN (Mbit/s)	10/100/1000
Aantal Poorten	1
Aansluitingen	1x RJ45 Female, 1x USB A Male, 3x USB A Female
Type connector kant 1	USB 3 type A
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Female
Fullduplex	ja
Wake on LAN	nee
Netwerk topologie	Ethernet
Systeem	Windows XP / 7 / 8, Mac OS 10
Technische bijzonderheden	LED voor Link en Gbit mode
Afmeting (HxBxD)	18 x 35 x 320 mm
Hoogte	18 mm
Breedte	35 mm
Diepte	320 mm
Gewicht	32 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	80 mm
Diepte verpakking	180 mm
Gewicht verpakking	0.14 kg