

# KERN 347-085

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 200 g, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid



## Categorie

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Merk             | KERN                |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep     | OIML M1             |
| Productfamilie   | 347                 |

## Meetsysteem

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )                     | 23,8095 |
| Testgewicht - onzekerheid<br>dichtheid (kg/m <sup>3</sup> ) | 100     |
| Testgewicht - volume onzekerheid<br>(cm <sup>3</sup> )      | 0,4819  |
| Testgewicht OIML klasse                                     | M1      |
| Testgewicht - nominale waarde                               | 200 g   |
| Toelaatbare tolerantie volgens<br>OIML (+/-)                | 10 mg   |
| Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )                | 8000    |
| OIML-conform                                                | ✓       |
| Testgewicht - dichtheid [Min]<br>(OIML)                     | 2600    |

## Ontwerp

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Bouwworm gewicht | Sleufgewicht (Type A)   |
| Afmetingen (Ø×H) | 38×27 mm                |
| Materiaal        | edelstaal fijn gedraaid |
| Type afstelling  | Afstelkamer - Plombe    |

## Diensten

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAKKS-<br>kalibratie | 962-638 |
|-----------------------------------------|---------|

## Verpakking & verzending

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Levertijden                   | 1 d          |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 38×38×27 mm  |
| Verzendmethode                | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca.              | 0,20 kg      |
| Brutogewicht ca.              | 0,20 kg      |
| Verzendgewicht                | 0,2 kg       |

## Optionele etuis

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Etui - Plastic Artikelnummer | 347-090-400 |
|------------------------------|-------------|

## Productinformatie

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer     | 4045761256330         |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

