



HSM SECURIO AF300 - 1,9 x 15 mm



Datavernietiger HSM SECURIO AF300 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij de werkplek. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 300 vel en enkel ingevoerd papier.

Specificaties

Productnr.:	2092121	Invoerbreedte:	240 mm
EAN	4026631076487	Opvangvolume/-capaciteit:	35 l
Vernietigingswijze:	snippers	Opvangcapaciteit per versnippering (80 g):	430
Snijgrootte:	1,9 x 15 mm	Geluidsniveau (leegloop):	ca. 56 dB(A)
Veiligheidsniveau (DIN 66399):	E-4 F-2 P-5 T-5	Breedte x Diepte x Hoogte:	395 x 381 x 740 mm
Snijcapaciteit in vellen 80g/m²:	8 - 10	Gewicht:	18,274 kg
Autofeed in vellen:	300	Snijgoed:	Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard
Opgenomen vermogen / motor:	500 W		
Spanning / Frequentie:	230 V / 50 Hz		

Productinformatie



Inductiegeharde volstalen snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in de stand-by-modus door het intelligente aansturingconcept EcoSmart.



De opvangbak is eenvoudig uitneembaar en te legen.

HSM®



Ook geschikt voor duurloop

De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en betrouwbare duurzaamheid (vanaf HSM SECURIO AF150).



Nanogrip Technologie

De datavernietiger met autofeed beschikt over een speciaal ontwikkelde invoer- en transportwals met Nanogrip Technologie en trekt blad voor blad van de papierstapel veilig naar binnen.



Nuttige dubbelfunctie

Tijdens de autofeed-stapelverwerking is het mogelijk, gelijktijdig handmatig papier in te voeren.



Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



Op wieltjes verrijdbaar

De datavernietiger is eenvoudig en gemakkelijk op wielen verrijdbaar (vanaf HSM SECURIO AF150).



www.bbuer-engel.de/iz174

Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur in veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 (volgens ISO/IEC 21964).
*Geldigheid vanaf HSM SECURIO AF150.



* HSM SECURIO AF150, AF300

www.hsm.eu

