


BESPAART
VERWARMINGSKOSTEN
EN VERHOOGT DE
VEILIGHEID

Raam- en deurcontact – optisch

HmIP-SWDO-2 | HmIP-SWDO-A

Via de geïntegreerde infraroodsensor detecteert de compacte sensor meteen het openen of sluiten van ramen en deuren. De betrouwbare bewaking van de ramen beveiligt niet alleen het huis, maar bespaart tegelijkertijd ook waardevolle energie, omdat tijdens het ventileren automatisch de kamertemperatuur wordt verlaagd.




Verkrijgbaar in wit en antraciet

homematic ^{IP}

Slim wonen, dat fascineert.

BEWAKING VOOR EEN VEILIG THUIS

Het openen en sluiten van ramen en deuren wordt direct gedetecteerd en in de Homematic IP App weergegeven. In combinatie met een Homematic IP Alarmsirene (bijv. HmIP-ASIR-2) wordt het huis nog veiliger. Wanneer een raam of deur wordt geopend, gaat automatisch een luid alarm af.



Weergave van geopende ramen of deuren en alarmmeldingen in de Homematic IP App

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	1x 1,5 V LR03/micro/AAA
Stroomopname	100 mA max.
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	5 tot 35 °C
Afmetingen (B x H x D)	102 x 15 x 20 mm
Gewicht	30 g (incl. batterij)
Zendfrequentie	868,0 - 868,6 MHz 869,4 - 869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	300 m

FRISSE LUCHT ZONDER ENERGIEVERSPILLING

In combinatie met Homematic IP Radiatorthermostaten wordt de kamertemperatuur tijdens het ventileren automatisch verlaagd. De verlaagde temperatuur kan zelfs individueel worden ingesteld. Met het sluiten van het raam wordt automatisch weer naar de comforttemperatuur teruggekeerd.

ALTIJD EEN GOED OVERZICHT


De Homematic IP App geeft een actueel overzicht van alle ramen en deuren in het smarthome – voor een veilig gevoel, zowel bij het verlaten van het thuis als onderweg.

AANPASSING AAN HET RAAMKOZIJN

Met de bijgeleverde afdekkappen in wit en bruin kan het contact optisch worden aangepast aan het raam of de deur.

EENVOUDIG PLAKKEN OF SCHROEVEN

Met behulp van het bijgeleverde montage materiaal kan het contact naar keuze met schroeven of plakstrips worden bevestigd. Omdat de plakstrips weer kunnen worden verwijderd zonder sporen na te laten, is het raamcontact zelfs voor huurwoningen geschikt.



Kleurvarianten in wit, bruin en antraciet

DATI PRODOTTO

Variant	Wit	Antraciet
Artikelnummer	157857A0	160027A0
EAN-code	4047976578573	4047976600274
Apparaatcode	HmIP-SWDO-2	HmIP-SWDO-A
Verpakkingseenheid	144	144
Verpakkingsafmetingen	122 x 93 x 36 mm	122 x 93 x 36 mm
Gewicht incl. verpakking	116,7 g	116,7 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Raam- en Deurcontact – optisch
 Afdekkappen: Afdekkappen: Wit (incl. bruin) | Antraciet
 Dubbelzijdige plakstrip
 Schroeven met verzonken kop 2,2 x 13 mm (2x)
 Reflectorsticker (voor donkere ondergronden)
 1,5V-batterij LR03/micro/AAA
 Handleiding