


ROLINE Dockingstation USB Type C, 4K HDMI, USB 3.2 Gen 1, SD / MicroSD

Art.nr.	12.02.1041
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	12.02.1041
EAN (een stuk)	7611990134649

roline
Designed for Professionals



Het docking station met USB Type C connector wordt geleverd voor Macbooks, Ultrabooks of notebooks/laptops en biedt een snelle en eenvoudige aansluiting op de randapparatuur op de werkplek die je dagelijks gebruikt, inclusief een HDMI aansluiting waarmee je een maximale resolutie van maximaal tot 3840x2160 @ 30Hz ingeschakeld! Het biedt ook twee aansluitingen voor USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 en een SD / MicroSD-kaartlezer.

- Plug & Play
- Aluminium behuizing
- Klein, compact ontwerp
- Systemvereisten: Windows 7/8/10 of MacOS X10.2 en hoger

Aansluiting op het apparaat:

- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C ST

Aansluiting voor randapparatuur:

- 1x HDMI-video-uitgang: spiegel of breid uw scherm uit naar een tv, monitor of projector.
- 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1-poorten (gegevensoverdrachtsnelheid tot 5Gbit / s), bijv. voor het aansluiten van een bedraad toetsenbord / muis, USB HDD / SSD, enz.
- 1x SD / MicroSD / TransFlash-kaartlezer

Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB

3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	Notebook-Docking-Station
Kleur	zilver
Lengte	7.5 cm
Leveringsomvang	Docking station, handleiding
Max. Resolutie	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Aansluiting kant 1 (PC)	USB-C
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	1x HDMI, 2x USB 3.0 USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x SD/TF kaartlezer
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HDMI type A USB 3 type A USB 3 type A SD-Card-Slot TF-Card-Slot
M/F kant 2	Female
Toepassing	extern
Gewicht	50.9 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	160 mm
Gewicht verpakking	0.075 kg